

## Głębokość profilu wewnętrznego, DIP



NULL

### FUNKCJE

---

Opis: System profili DIP opiera się na profilach o szerokości 40 mm i wysokości 25 mm, które można montować na głębokości obudowy. Przewidziano także możliwość używania w połączeniu z profilami CLPF i CLPK. Otwory systemowe rozmieszczone w dwóch rzędach umożliwiają mocowanie za pomocą nakrętek klatkowych i wkrętów samogwintujących. Profile DIP nie pozwalają na dostosowanie głębokości położenia płyty montażowej.

Materiał: Stal ocynkowana.

Ilość sztuk w zestawie: 4 profile z akcesoriami montażowymi

## SPECYFIKACJE

<b>Grubość:</b>	1.5mm
<b>Materiał:</b>	Stal miękka
<b>Wykończenie:</b>	Powłoka cynkowana

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Nośność	Materiał obudowy
DIP210	40mm	25mm	210mm	150N	Stal miękka
DIP300	40mm	25mm	300mm	150N	Stal miękka
DIP400	40mm	25mm	400mm	150N	Stal miękka
DIP260	40mm	25mm	260mm	150N	Stal miękka

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**