

Szyny DIN, PP



Szynę DIN można przyciąć na wymiar. Ułatwia to zarówno zaopatrzenie, jak i instalację.

FUNKCJE

Opis: Zgodnie z EN 60715.

Materiał: Stal ocynkowana.

Ilość sztuk w zestawie: 15x2 m.

The DIN rails are supplied in lengths of 2 metres allowing customers to cut them to size in order to install modular components

Modular components can be easily installed in a fast way onto the enclosure's mounting plate reducing the required mounting time

With holes: PP0515H, PP0735H, PP1532H, PP1535H; Without holes: PP0735, PP1532, PP1535

Omega type: PP0515H, PP0735, PP0735H, PP1535, PP1535H; G type: PP1532, PP1532H

Hole pattern 18 x 5.2 mm: PP0515H, PP0735H, PP1532H, PP1535H

SPECYFIKACJE

Wykończenie: Cynkowane

Materiał: Stal

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Otworky w zestawie	Typ otworu
PP0515H	5mm	15mm	Tak	Omega
PP0735H	7.5mm	35mm	Tak	Omega
PP0735	7.5mm	35mm	Nie	Omega
PP1535H	15mm	35mm	Tak	Omega
PP1532	15mm	32mm	Nie	G
PP1532H	15mm	32mm	Tak	G
PP1535	15mm	35mm	Nie	Omega

Liczba otworów: 18

Średnica otworu: 5.2mm min

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE