

Izolowany panel montażowy, AMI



Łatwa do obróbki płyta montażowa, zapobiega stykaniu się komponentów elektrycznych z obudową.

FUNKCJE

Opis: Izolowana płyta montażowa do obudów ściennych. Element AMG umożliwia regulację głębokości położenia płyty montażowej. Element AMG nie nadaje się do obudów AFS. Więcej informacji znajdą Państwo w katalogu zamienników i części zapasowych.

Materiał: Bakelite.

Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka.

SPECYFIKACJE

Grubość:	4mm
Materiał:	Bakelit
Kolor:	Czarny
Wykończenie:	Gładki

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Rozmiar panelu	Materiał obudowy
AMI06060	600mm	600mm	4mm	570 x 550mm	Stal miękka
AMI02520	250mm	200mm	4mm	220 x 150mm	Stal miękka
AMI03040	300mm	400mm	4mm	270 x 350mm	Stal miękka
AMI06080	600mm	800mm	4mm	570 x 750mm	Stal miękka
AMI05040	500mm	400mm	4mm	470 x 350mm	Stal miękka
AMI08080	800mm	800mm	4mm	770 x 750mm	Stal miękka
AMI06040	600mm	400mm	4mm	570 x 350mm	Stal miękka
AMI12060	1200mm	600mm	4mm	1170 x 550mm	Stal miękka
AMI03030	300mm	300mm	4mm	270 x 250mm	Stal miękka
AMI04050	400mm	500mm	4mm	370 x 450mm	Stal miękka
AMI02525	250mm	250mm	4mm	220 x 200mm	Stal miękka
AMI04060	400mm	600mm	4mm	370 x 550mm	Stal miękka
AMI10060	1000mm	600mm	4mm	970 x 550mm	Stal miękka
AMI03025	300mm	250mm	4mm	270 x 200mm	Stal miękka
AMI06050	600mm	500mm	4mm	570 x 450mm	Stal miękka
AMI05030	500mm	300mm	4mm	470 x 250mm	Stal miękka
AMI10080	1000mm	800mm	4mm	970 x 750mm	Stal miękka
AMI04030	400mm	300mm	4mm	370 x 250mm	Stal miękka
AMI08060	800mm	600mm	4mm	770 x 550mm	Stal miękka
AMI08040	800mm	400mm	4mm	770 x 350mm	Stal miękka

Table 2/2

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Rozmiar panelu	Materiał obudowy
AMI02020	200mm	200mm	4mm	170 x 150mm	Stal miękka
AMI12080	1200mm	800mm	4mm	1170 x 750mm	Stal miękka
AMI04040	400mm	400mm	4mm	370 x 350mm	Stal miękka
AMI03525	350mm	250mm	4mm	320 x 200mm	Stal miękka
AMI07050	700mm	500mm	4mm	670 x 450mm	Stal miękka
AMI05050	500mm	500mm	4mm	470 x 450mm	Stal miękka

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Nie nadaje się do AFS.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.