

Obudowa sterowania interfejsem operatora, OICE-SS



Panel interfejsu operatora ze stali nierdzewnej OICE-SS ma fabrycznie wykonane otwory, co ułatwia ustawienie na ramieniu obrotowym. Dzięki wysokiej klasie ochrony IP66 i NEMA 12 i 4x obudowa może być używana w środowiskach wymagających konstrukcji higienicznych.

FUNKCJE

Materiał: fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna AISI 304L. Korpus: 1,5 mm. Drzwi w modelu AISI 304L: 1,5 mm, 2 mm w przypadku szaf o wysokości lub szerokości 600 mm lub większych. Płyta montażowa: stal galwanizowana, 2 mm.

Korpus: gięty i zgrzewany liniowo, płyta wzmacniająca zamontowana w dachu obudowy.

Drzwiczki tylne: uformowane z jednego kawałka. Montaż powierzchniowy z możliwością otwarcia pod kątem 130°. Ukryte zawiasy ze stali nierdzewnej AISI 304 ze sworzniami niegubnymi. Możliwość montażu drzwi w sposób pozwalający na ich otwieranie w lewą lub w prawą stronę. Wtryskiwana uszczelka poliuretanowa zapewniająca prawidłowe uszczelnienie.

Zamek: niestandardowy zamek nVent HOFFMAN 3 mm na klucz dwupiórowy, wykonany ze stopu Zamak, umożliwiający ruch pod kątem 90°, wyposażony w mechanizm tłumiący drgania. Dwa zamki w obudowach o wysokości od 600 mm.

Zabezpieczenie: klasa ochrony IP66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

Wykończenie: fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400.

Dostawa: obudowa z drzwiami, dwupiórowym kluczem 3 mm z tworzywa i akcesoriami montażowymi.

SPECYFIKACJE

Materiał: Stal nierdzewna 304; Stal nierdzewna 316L

Table 1/1					
Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Zgodność systemu	Masa
OICE60606030SS	600mm	600mm	300mm	Seria Compact 2, Syspe 180-Max, Syspe 281-Max	3kg
OICE48405021SS	400mm	500mm	210mm	CS480 Stainless Steel	3kg
OICE48404021SS	400mm	400mm	210mm	CS480 Stainless Steel	3kg
OICE60505021SS	500mm	500mm	210mm	Seria Compact 2, Syspe 180-Max, Syspe 281-Max	3kg
OICE48406021SS	400mm	600mm	210mm	CS480 Stainless Steel	3kg
OICE60406021SS	400mm	600mm	210mm	Seria Compact 2, Syspe 180-Max, Syspe 281-Max	3kg
OICE48303615SS	300mm	360mm	150mm	CS480 Stainless Steel	3kg
OICE48505021SS	500mm	500mm	210mm	CS480 Stainless Steel	3kg
OICE48364015SS	360mm	400mm	150mm	CS480 Stainless Steel	3kg
OICE60404021SS	400mm	400mm	210mm	Seria Compact 2, Syspe 180-Max, Syspe 281-Max	3kg

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.