

## Drzwi okienne, ADC



Komponenty elektryczne są widoczne przy zamkniętych drzwiach, co chroni je przed dostępem nieupoważnionego personelu do niebezpiecznych części wewnątrz obudowy oraz przed wnikaniem obcych ciał stałych i szkodliwymi skutkami wnikania wody.

### FUNKCJE

Opis: Zamiennik standardowych drzwi, zapewnia bezproblemowy podgląd komponentów zainstalowanych wewnątrz obudowy. Zamki są wymienne na wszystkie standardowe zamki firmy nVent HOFFMAN.

Materiał: Stal miękka o grubości 1.2 mm / 1.5 mm w przypadku obudów o wysokości lub szerokości 500 mm lub więcej / 2 mm w przypadku obudów o wysokości lub szerokości 800 mm lub więcej oraz szkło bezpieczne o grubości 4 mm.

Wykończenie: RAL 7035 Powłoka strukturalna powlekana proszkowo.

Zabezpieczenie: Zgodność z IP 55 | TYP 12, 13, IK 07.

Ilość sztuk w zestawie: 1 drzwi.

## SPECYFIKACJE

<b>Kolor:</b>	Jasnoszary
<b>Materiał:</b>	Stal miękka
<b>Wykończenie:</b>	Powłoka proszkowa
<b>Kod koloru:</b>	RAL 7035

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Grubość	Liczba zatrzasków	Rozmiar okna
ADC06050R5	600mm	500mm	15mm	1.5mm	2	459 x 343mm
ADC10080R5	1000mm	800mm	15mm	2mm	1	859 x 627mm
ADC04040R5	400mm	400mm	15mm	1.2mm	1	259 x 243mm
ADC04030R5	400mm	300mm	15mm	1.2mm	1	259 x 143mm
ADC10060R5	1000mm	600mm	15mm	2mm	1	859 x 427mm
ADC05030R5	500mm	300mm	15mm	1.5mm	1	359 x 143mm
ADC12060R5	1200mm	600mm	15mm	2mm	1	1059 x 427mm
ADC08060R5	800mm	600mm	15mm	2mm	2	659 x 443mm
ADC05040R5	500mm	400mm	15mm	1.5mm	1	359 x 243mm
ADC03030R5	300mm	300mm	15mm	1.2mm	1	159 x 143mm
ADC07050R5	700mm	500mm	15mm	1.5mm	2	559 x 343mm
ADC12080R5	1200mm	800mm	15mm	2mm	1	1059 x 627mm
ADC06040R5	600mm	400mm	15mm	1.5mm	2	459 x 243mm
ADC03025R5	300mm	250mm	15mm	1.2mm	1	159 x 93mm
ADC06060R5	600mm	600mm	15mm	1.5mm	2	459 x 443mm

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

\*zamek z 3 punktami ryglującymi. Nie nadaje się do AFS.

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.