


P24 Position Coupler, 57 mm, #18, 55M

NUMER KATALOGOWY

EL57TP24L



The P24 family of position couplers is designed for use on ASTM A615 grade 100 (700 MPa) reinforcing steel. The performance of the spliced connection is designed to meet the bars' specified ultimate tensile strength of 115 ksi (792 MPa).

FUNKCJE

Designed to splice the same diameter bars

Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction

ATRYBUTY PRODUKTU

Materiał: Stal

Wykończenie: Bez powłoki ochronnej

100% amerykańskich treści krajowych: Tak

Rozmiar pręta zbrojeniowego, metryczny: 57 mm

Rozmiar pręta zbrojeniowego, USA: #18

Rozmiar pręta zbrojeniowego, Kanada: 55M.

Średnica (Ø): 102 mm

Długość 1 (L1): 347 mm

Długość 2 (L2): 375 mm

Głębokość szyny (BD): 83mm

Odstęp między szynami 1 (BG1): 180mm

Odstęp między szynami 2 (BG2): 208mm

Korpus złącza (CB): 188mm


Masa urządzenia: 15.5 kg

Liczba opakowań: 1

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE