

Panel przedni 19"

Przednie panele wykonane z aluminium.



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Aluminium o grubości 4 lub 3 mm, z wykończeniem anodowanym lub malowanym

SPECYFIKACJE

Szerokość stojaka:	95HP
Materiał:	Aluminium
Typ akcesorium:	Panel przedni
Typ produktu:	Panel przedni

Table 1/3

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Głębokość (D)	Montaż	Wykończenie	Wykończenie z przodu	Liczba opakowań
30118-948	1U	3mm	Przykręcany przód	Powłoka proszkowa	Malowane	1
30118-299	1U	3mm	Przykręcany przód	Powłoka proszkowa	Malowane	1
40304-074	1U	4mm	Przykręcany przód	Anodyzowany	Anodyzowany	1

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Głębokość (D)	Montaż	Wykończenie	Wykończenie z przodu	Liczba opakowań
30219-098	1U	3mm	Przykręcany przód	Anodyzowany	Anodyzowany	1
30118-954	7U	3mm	Przykręcany przód	Powłoka proszkowa	Malowane	1
30118-955	8U	3mm	Przykręcany przód	Powłoka proszkowa	Malowane	1
30118-953	6U	3mm	Przykręcany przód	Powłoka proszkowa	Malowane	1
30118-305	6U	3mm	Przykręcany przód	Powłoka proszkowa	Malowane	1
30118-952	5U	3mm	Przykręcany przód	Powłoka proszkowa	Malowane	1
30219-113	6U	3mm	Przykręcany przód	Anodyzowany	Anodyzowany	1
30219-104	3U	3mm	Przykręcany przód	Anodyzowany	Anodyzowany	1
30118-949	2U	3mm	Przykręcany przód	Powłoka proszkowa	Malowane	1
30118-303	4U	3mm	Przykręcany przód	Powłoka proszkowa	Malowane	1
30118-309	10U	3mm	Przykręcany przód	Powłoka proszkowa	Malowane	1
40304-079	6U	4mm	Przykręcany przód	Anodyzowany	Anodyzowany	1
30118-307	8U	3mm	Przykręcany przód	Powłoka proszkowa	Malowane	1
40304-077	4U	4mm	Przykręcany przód	Anodyzowany	Anodyzowany	1
30118-304	5U	3mm	Przykręcany przód	Powłoka proszkowa	Malowane	1
30118-306	7U	3mm	Przykręcany przód	Powłoka proszkowa	Malowane	1
30118-301	2U	3mm	Przykręcany przód	Powłoka proszkowa	Malowane	1
40304-076	3U	4mm	Przykręcany przód	Anodyzowany	Anodyzowany	1
40304-082	9U	4mm	Przykręcany przód	Anodyzowany	Anodyzowany	1
30219-137	7U	3mm	Przykręcany przód	Anodyzowany	Anodyzowany	1

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Głębokość (D)	Montaż	Wykończenie	Wykończenie z przodu	Liczba opakowań
40304-080	7U	4mm	Przykręcany przód	Anodyzowany	Anodyzowany	1
30219-143	9U	3mm	Przykręcany przód	Anodyzowany	Anodyzowany	1
30118-951	4U	3mm	Przykręcany przód	Powłoka proszkowa	Malowane	1
30118-308	9U	3mm	Przykręcany przód	Powłoka proszkowa	Malowane	1
30118-956	9U	3mm	Przykręcany przód	Powłoka proszkowa	Malowane	1
30219-107	4U	3mm	Przykręcany przód	Anodyzowany	Anodyzowany	1
30219-144	10U	3mm	Przykręcany przód	Anodyzowany	Anodyzowany	1
40304-081	8U	4mm	Przykręcany przód	Anodyzowany	Anodyzowany	1
30219-138	8U	3mm	Przykręcany przód	Anodyzowany	Anodyzowany	1
30118-950	3U	3mm	Przykręcany przód	Powłoka proszkowa	Malowane	1
30219-110	5U	3mm	Przykręcany przód	Powłoka proszkowa	Anodyzowany	1
30118-302	3U	3mm	Przykręcany przód	Powłoka proszkowa	Malowane	1
30219-101	2U	3mm	Przykręcany przód	Anodyzowany	Anodyzowany	1
40304-083	10U	4mm	Przykręcany przód	Anodyzowany	Anodyzowany	1
40304-075	2U	4mm	Przykręcany przód	Anodyzowany	Anodyzowany	1
40304-078	5U	4mm	Przykręcany przód	Anodyzowany	Anodyzowany	1
30118-957	10U	3mm	Przykręcany przód	Powłoka proszkowa	Malowane	1

Table 2/3

Numer katalogowy	Wykończenie z tyłu	Obrabiane krawędzie	Kod koloru	Ekranowanie EMC	Wysokość (H)	Typ
30118-948	Malowane		RAL 7021	Nie	43.6mm	Panel przedni 19"

Numer katalogowy	Wykończenie z tyłu	Obrabiane krawędzie	Kod koloru	Ekranowanie EMC	Wysokość (H)	Typ
30118-299	Malowane		RAL 7035	Nie	43.6mm	Panel przedni 19"
40304-074	Anodyzowany	Tak		Nie	43.6mm	Panel przedni 19"
30219-098	Anodyzowany	Nie		Nie	43.6mm	Panel przedni 19"
30118-954	Malowane		RAL 7021	Nie	310.3mm	Panel przedni 19"
30118-955	Malowane		RAL 7021	Nie	354.8mm	Panel przedni 19"
30118-953	Malowane		RAL 7021	Nie	265.9mm	Panel przedni 19"
30118-305	Malowane		RAL 7035	Nie	265.9mm	Panel przedni 19"
30118-952	Malowane		RAL 7021	Nie	221.4mm	Panel przedni 19"
30219-113	Anodyzowany	Nie		Nie	265.9mm	Panel przedni 19"
30219-104	Anodyzowany	Nie		Nie	132.5mm	Panel przedni 19"
30118-949	Malowane		RAL 7021	Nie	88.1mm	Panel przedni 19"
30118-303	Malowane		RAL 7035	Nie	177mm	Panel przedni 19"
30118-309	Malowane		RAL 7035	Nie	443.7mm	Panel przedni 19"
40304-079	Anodyzowany	Tak		Nie	265.9mm	Panel przedni 19"
30118-307	Malowane		RAL 7035	Nie	354.8mm	Panel przedni 19"
40304-077	Anodyzowany	Tak		Nie	177mm	Panel przedni 19"
30118-304	Malowane		RAL 7035	Nie	221.4mm	Panel przedni 19"
30118-306	Malowane		RAL 7035	Nie	310.3mm	Panel przedni 19"
30118-301	Malowane		RAL 7035	Nie	88.1mm	Panel przedni 19"
40304-076	Anodyzowany	Tak		Nie	132.5mm	Panel przedni 19"

Numer katalogowy	Wykończenie z tyłu	Obrabiane krawędzie	Kod koloru	Ekranowanie EMC	Wysokość (H)	Typ
40304-082	Anodyzowany	Tak		Nie	399.2mm	Panel przedni 19"
30219-137	Anodyzowany	Nie		Nie	310.3mm	Panel przedni 19"
40304-080	Anodyzowany	Tak		Nie	310.3mm	Panel przedni 19"
30219-143	Anodyzowany	Nie		Nie	399.2mm	Panel przedni 19"
30118-951	Malowane		RAL 7021	Nie	177mm	Panel przedni 19"
30118-308	Malowane		RAL 7035	Nie	399.2mm	Panel przedni 19"
30118-956	Malowane		RAL 7021	Nie	399.2mm	Panel przedni 19"
30219-107	Anodyzowany	Nie		Nie	177mm	Panel przedni 19"
30219-144	Anodyzowany	Nie		Nie	443.7mm	Panel przedni 19"
40304-081	Anodyzowany	Tak		Nie	354.8mm	Panel przedni 19"
30219-138	Anodyzowany	Nie		Nie	354.8mm	Panel przedni 19"
30118-950	Malowane		RAL 7021	Nie	132.5mm	Panel przedni 19"
30219-110	Anodyzowany	Nie		Nie	221.4mm	Panel przedni 19"
30118-302	Malowane		RAL 7035	Nie	132.5mm	Panel przedni 19"
30219-101	Anodyzowany	Nie		Nie	88.1mm	Panel przedni 19"
40304-083	Anodyzowany	Tak		Nie	443.7mm	Panel przedni 19"
40304-075	Anodyzowany	Tak		Nie	88.1mm	Panel przedni 19"
40304-078	Anodyzowany	Tak		Nie	221.4mm	Panel przedni 19"
30118-957	Malowane		RAL 7021	Nie	443.7mm	Panel przedni 19"

Table 3/3

Numer katalogowy	Szerokość (W)
------------------	---------------


30118-948	483mm
30118-299	483mm
40304-074	483mm
30219-098	483mm
30118-954	483mm
30118-955	483mm
30118-953	483mm
30118-305	483mm
30118-952	483mm
30219-113	483mm
30219-104	483mm
30118-949	483mm
30118-303	483mm
30118-309	483mm
40304-079	483mm
30118-307	483mm
40304-077	483mm
30118-304	483mm
30118-306	483mm
30118-301	483mm
40304-076	483mm
40304-082	483mm
30219-137	483mm
40304-080	483mm
30219-143	483mm
30118-951	483mm
30118-308	483mm
30118-956	483mm
30219-107	483mm
30219-144	483mm
40304-081	483mm
30219-138	483mm
30118-950	483mm
30219-110	483mm
30118-302	483mm
30219-101	483mm

40304-083	483mm
40304-075	483mm
40304-078	483mm
30118-957	483mm

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zestaw montażowy 19" należy zamówić oddzielnie.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE