

# Wentylator AC

Wentylator osiowy, 119 mm, z wejściem AC. Część zamienna do tac wentylatorów o rozmiarze 1U.



## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

Wentylator DC 119 mm z wtyczką do kabla przyłączeniowego

## SPECYFIKACJE

Table 1/3

Numer katalogowy	Współpracuje z	Szerokość	Długość	Wysokość	Napięcie AC	Częstotliwość
20713-146	Tace wentylatora 19"	119mm	119mm	25mm	115V	50/60 Hz
20713-142	Tace wentylatora 19"	119mm	119mm	25mm	230V	50/60 Hz
20713-244	Tace wentylatora 19"	119mm	119mm	38mm	115V	50/60 Hz
20713-147	Tace wentylatora 19"	119mm	119mm	25mm	115V	50/60 Hz
20713-243	Tace wentylatora 19"	119mm	119mm	38mm	230V	50/60 Hz
20700-001	Tace wentylatora 19"	119mm	119mm	25mm	230V	50/60 Hz

Table 2/3

Numer katalogowy	Przepływ powietrza przy 50 Hz	Przepływ powietrza przy 60 Hz	Poziom hałasu przy 50 Hz	Poziom hałasu przy 60 Hz	Moc przy 50 Hz	Moc przy 60 Hz
20713-146	84m <sup>3</sup> /h	90m <sup>3</sup> /h	29dB(A)	30dB(A)	8W	7W
20713-142	84m <sup>3</sup> /h	90m <sup>3</sup> /h	29dB(A)	30dB(A)	8W	7W
20713-244	162m <sup>3</sup> /h	192m <sup>3</sup> /h	37dB(A)	41dB(A)	15W	14W
20713-147	108m <sup>3</sup> /h	120m <sup>3</sup> /h	34dB(A)	38dB(A)	14W	11W
20713-243	162m <sup>3</sup> /h	192m <sup>3</sup> /h	37dB(A)	41dB(A)	15W	14W
20700-001	108m <sup>3</sup> /h	120m <sup>3</sup> /h	34dB(A)	38dB(A)	14W	11W

Table 3/3

Numer katalogowy	Maks. ciśnienie statyczne	Temperatura otoczenia	Liczba opakowań
20713-146	23Pa	70°C	1
20713-142	23Pa	70°C	1
20713-244	73Pa	70°C	1
20713-147	41Pa	70°C	1
20713-243	73Pa	70°C	1
20700-001	41Pa	70°C	1

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Kabel połączeniowy i kratkę ochronną należy zamówić oddzielnie.

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661

Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0

Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35

Assago, Italy  
+39.02.932.7141

Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943

Qingdao, China  
+86.532.8771.6101

Singapore  
+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271

Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India  
+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374

Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**