


Moduł napęnlania AMC z uchwytem



Ten moduł wypełniający AdvancedMC składa się z przedniego panelu ze stali nierdzewnej bez diod LED i ma uszczelki EMC po lewej i dolnej stronie. Moduł wypełniacza jest przymocowany do prowadnicy karty podwozia za pomocą zatrzasku w plastikowej końcówce. Moduł może być używany do przykrycia pustego gniazda, aby zapewnić ekranowanie EMC i zamknąć przód, aby uszczelnić przecieki powietrza do obudowy. Moduły te mogą być stosowane w nośnikach AdvancedMC oraz w gniazdach MicroTCA. Nie wymaga to pręta blokującego.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Zgodnie ze specyfikacją AMC.0 R2.0

Ekranowane moduły wypełniające służą do zamykania nieużywanych szczelin

pociągając uchwyt, aby wyodrębnić podzespół

Opcjonalna przegroda powietrzna (regulowana) może być używana do kierowania przepływem powietrza w podwoziu

SPECYFIKACJE

Rodzina produktów:	AdvancedMC
Typ:	Moduł napęnlania
Typ produktu:	Moduł systemowy

Table 1/1

Numer katalogowy	Cecha projektowa	Materiał	Wykończenie	Liczba opakowań
20849-107	Średniej wielkości	Stal nierdzewna		1
20849-022	Kompaktowy	Stal nierdzewna		1
20849-248	Średniej wielkości	Aluminium	Powierzchnia pasywowana	1

Numer katalogowy	Cecha projektowa	Materiał	Wykończenie	Liczba opakowań
20849-251	Pełnowymiarowy	Aluminium	Powierzchnia pasywowana	1
20849-106	Średniej wielkości	Stal nierdzewna		1
20849-024	Pełnowymiarowy	Stal nierdzewna		1
20849-249	Średniej wielkości	Aluminium	Powierzchnia pasywowana	1
20849-250	Pełnowymiarowy	Aluminium	Powierzchnia pasywowana	1
20849-025	Pełnowymiarowy	Stal nierdzewna		1

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE