


Panel przedni AMC z uchwytem



Panel przedni AdvancedMC z uszczelką EMC do modułów AMC.2.0 Rev.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Zgodnie ze specyfikacją AMC.0 R2.0

Panel przedni mechanizmu uchwyty (z wycięciami na rurze świetlnej)

Do użytku razem z mechanizmem AMC Pull-handle, AMC.0 R2.0

SPECYFIKACJE

Typ akcesorium: Panel przedni

Typ produktu: Panel przedni


Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość (H)	Szerokość stojaka	Cecha projektowa	Materiał	Wykończenie	Liczba opakowań
30849-658	73.8mm	4HP	Średniej wielkości	Aluminium	Powierzchnia pasywowana	1
30849-694	148.8mm	6HP	Pełnowymiarowy	Aluminium	Powierzchnia pasywowana	1
30849-406	148.8mm	4HP	Średniej wielkości	Stal nierdzewna		1

Numer katalogowy	Wysokość (H)	Szerokość stojaka	Cecha projektowa	Materiał	Wykończenie	Liczba opakowań
30849-402	73.8mm	3HP	Kompaktowy	Stal nierdzewna		1
30849-403	73.8mm	4HP	Średniej wielkości	Stal nierdzewna		1
30849-682	73.8mm	6HP	Pełnowymiarowy	Aluminium	Powierzchnia pasywowana	1
30849-407	148.8mm	6HP	Pełnowymiarowy	Stal nierdzewna		1
30849-404	73.8mm	6HP	Pełnowymiarowy	Stal nierdzewna		1
30849-670	148.8mm	4HP		Aluminium	Powierzchnia pasywowana	1

Table 2/2

Numer katalogowy	Wykończenie z przodu	Wykończenie z tyłu	Głębokość (D)	Szerokość (W)
30849-658	Raw	Raw	2.5mm	19mm
30849-694	Raw	Raw	2.5mm	29mm
30849-406	Raw	Raw	1mm	19mm
30849-402	Raw	Raw	1mm	13.9mm
30849-403	Raw	Raw	1mm	19mm
30849-682	Raw	Raw	2.5mm	29mm
30849-407	Raw	Raw	1mm	29mm
30849-404	Raw	Raw	1mm	29mm
30849-670	Raw	Raw	2.5mm	19mm



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę słuchu.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE