


Panel przedni ATCA, St, wzmocniony, z obciążeniem sprężynowym



Panel przedni AdvancedTCA do sprężynowego uchwytu IEA z odlewany końcówką.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Konfiguracja: Panel przedni z uchwytem IEA (z/bez obciążenia sprężyny)


SPECYFIKACJE

Głębokość (D):	1mm
Szerokość stojaka:	6HP
Wysokość stojaka:	8U
Typ akcesorium:	Panel przedni
Typ produktu:	Panel przedni
Materiał:	Stal nierdzewna

Table 1/1

Numer katalogowy	Liczba opakowań	Typ uchwytu	Wykończenie z przodu	Wykończenie z tyłu	Wysokość (H)	Szerokość (W)
31596-791	1	Trzpień ruchomy	Raw	Raw	323.15mm	29mm
31596-792	1	Dźwignia	Raw	Raw	323.15mm	29mm

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE