


Szafka pokładowa



Nadaje się do ciągłych wibracji, wstrząsów, wysokich temperatur i wysokiej wilgotności.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Do mobilnych zastosowań kolejowych

Nadaje się do ciągłych wibracji, wstrząsów, wysokich temperatur i wysokiej wilgotności

Nadaje się do podstawek 2, 3 U SNCF (NF F61-005, CF 60-002)

Tylna strona jest wyposażona w standardowe złącza; poprzeczka może być kodowana indywidualnie dla pinów kodujących SNCF

Belka poprzeczna ze zintegrowanym kanałem kablowym

Kilka stojaków można układać w stos lub montować w rzędach

Produkowane w procesie spawania, certyfikowane zgodnie z normą EN 15085 (CL2)

Spawy ze stali nierdzewnej pasywowane, aby zapobiec korozji

SPECYFIKACJE

Obciążenie statyczne:	25kg
Głębokość:	341.8mm
Typ produktu:	Stojak
Zgodność z:	SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
Materiał ramy:	Stal

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Wysokość	Szerokość stojaka	Szerokość	Liczba opakowań	Materiał
10170-013	6U	290mm	36HP	252.65mm	1	Stal nierdzewna
10170-017	9U	423.4mm	36HP	252.65mm	1	Stal nierdzewna
10170-012	6U	290mm	84HP	496.4mm	1	Stal nierdzewna
10170-014	3U	156.7mm	84HP	496.4mm	1	Stal nierdzewna
10170-016	9U	423.4mm	84HP	496.4mm	1	Stal nierdzewna
10170-015	3U	156.7mm	36HP	252.65mm	1	Stal nierdzewna

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE