


# Płyta montażowa szeregową CPCI



Płyty montażowe nVent SCHROFF CompactPCI obsługują najwyższe szybkości transmisji danych z PCIe do generacji 3, 10GbE, USB 3.0 i S-ATA Rev. 3.0

## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

Zgodność ze specyfikacją PICMG CompactPCI Serial (CPCI-S.0 R2.0)

Złącze narzędziowe z tyłu płyty montażowej

Mechaniczny pasek centrujący i klinujący/kodujący ze stali nierdzewnej na każdym w pełni wyposażonym przednim i tylnym gnieździe

## SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Typ produktu	Liczba szczelin	Wysokość stojaka	Typ płyty montażowej	Szczelina systemowa	Szerokość szczeliny
23007-661	Płyta montażowa	1	3U	CompactPCI Serial, bez magistrali		4HP
23007-641	Płyta montażowa	1	3U	CompactPCI Serial, bez magistrali		4HP

Numer katalogowy	Typ produktu	Liczba szczelin	Wysokość stojaka	Typ płyty montażowej	Szczelina systemowa	Szerokość szczeliny
23007-681	Płyta montażowa	1	3U	CompactPCI Serial, bez magistrali		4HP
23007-621	Płyta montażowa	1	3U	CompactPCI Serial, bez magistrali		4HP
23007-679	Płyta montażowa	9	3U	CompactPCI Serial z Ethernet w układzie gwiazdy	Prawy	4HP
23007-668	Płyta montażowa	8	3U	CompactPCI Serial z Ethernet w układzie gwiazdy	Lewy	4HP
23007-629	Płyta montażowa	9	3U	CompactPCI Serial z Ethernet w układzie gwiazdy	Lewy	4HP
23007-669	Płyta montażowa	9	3U	CompactPCI Serial z Ethernet w układzie gwiazdy	Lewy	4HP
23007-676	Płyta montażowa	6	3U	CompactPCI Serial z Ethernet w układzie gwiazdy	Prawy	4HP
23007-677	Płyta montażowa	7	3U	CompactPCI Serial z Ethernet w układzie gwiazdy	Prawy	4HP
23007-628	Płyta montażowa	8	3U	CompactPCI Serial z Ethernet w układzie gwiazdy	Lewy	4HP

Numer katalogowy	Typ produktu	Liczba szczelin	Wysokość stojaka	Typ płyty montażowej	Szczelina systemowa	Szerokość szczeliny
23007-636	Płyta montażowa	6	3U	CompactPCI Serial z Ethernet w układzie gwiazdy	Prawy	4HP
23007-627	Płyta montażowa	7	3U	CompactPCI Serial z Ethernet w układzie gwiazdy	Lewy	4HP
23007-682	Płyta montażowa	2	3U	CompactPCI Serial z siecią Ethernet Full-Mesh	Lewy	4HP
23007-683	Płyta montażowa	3	3U	CompactPCI Serial z siecią Ethernet Full-Mesh	Lewy	4HP
23007-667	Płyta montażowa	7	3U	CompactPCI Serial z Ethernet w układzie gwiazdy	Lewy	4HP
23007-695	Płyta montażowa	5	3U	CompactPCI Serial z siecią Ethernet Full-Mesh	Prawy	4HP
23007-655	Płyta montażowa	5	3U	CompactPCI Serial z siecią Ethernet Full-Mesh	Prawy	4HP
23007-637	Płyta montażowa	7	3U	CompactPCI Serial z Ethernet w układzie gwiazdy	Prawy	4HP
23007-654	Płyta montażowa	4	3U	CompactPCI Serial z siecią Ethernet Full-Mesh	Prawy	4HP

Table 2/2

Numer katalogowy	Typ produktu	Liczba szczelin	Wysokość stojaka	Typ płyty montażowej	Szczelina systemowa	Szerokość szczeliny
------------------	--------------	-----------------	------------------	----------------------	---------------------	---------------------

23007-653	Płyta montażowa	3	3U	CompactPCI Serial z siecią Ethernet Full-Mesh	Prawy	4HP
23007-639	Płyta montażowa	9	3U	CompactPCI Serial z Ethernet w układzie gwiazdy	Prawy	4HP
23007-649	Płyta montażowa	9	3U	CompactPCI Serial z siecią Ethernet Full-Mesh	Lewy	4HP
23007-645	Płyta montażowa	5	3U	CompactPCI Serial z siecią Ethernet Full-Mesh	Lewy	4HP
23007-644	Płyta montażowa	4	3U	CompactPCI Serial z siecią Ethernet Full-Mesh	Lewy	4HP
23007-643	Płyta montażowa	3	3U	CompactPCI Serial z siecią Ethernet Full-Mesh	Lewy	4HP
23007-642	Płyta montażowa	2	3U	CompactPCI Serial z siecią Ethernet Full-Mesh	Lewy	4HP
23007-685	Płyta montażowa	5	3U	CompactPCI Serial z siecią Ethernet Full-Mesh	Lewy	4HP
23007-605	Płyta montażowa	5	3U	CompactPCI Serial z siecią Ethernet Full-Mesh	Prawy	4HP
23007-689	Płyta montażowa	9	3U	CompactPCI Serial z siecią Ethernet Full-Mesh	Lewy	4HP
23007-684	Płyta montażowa	4	3U	CompactPCI Serial z siecią Ethernet Full-Mesh	Lewy	4HP

23007-693	Płyta montażowa	3	3U	CompactPCI Serial z siecią Ethernet Full-Mesh	Prawy	4HP
23007-615	Płyta montażowa	5	3U	CompactPCI Serial z siecią Ethernet Full-Mesh	Prawy	4HP
23007-694	Płyta montażowa	4	3U	CompactPCI Serial z siecią Ethernet Full-Mesh	Prawy	4HP

Table 1/2

Numer katalogowy	Typ złącza	Typ złącza zasilania	Typ złącza mediów	Szerokość	Liczba opakowań
23007-661	AirMax VS	Microfit	MicroMatch, 10-stykowe	19.3mm	1
23007-641	AirMax VS	Microfit	MicroMatch, 10-stykowe	19.3mm	1
23007-681	AirMax VS	Microfit	MicroMatch, 10-stykowe	19.3mm	1
23007-621	AirMax VS	Microfit	MicroMatch, 10-stykowe	19.3mm	1
23007-679	AirMax VS	Kołki Power Bug do końcówek kablowych M4	MicroMatch, 10-stykowe	181.9mm	1
23007-668	AirMax VS	Kołki Power Bug do końcówek kablowych M4	MicroMatch, 10-stykowe	161.6mm	1
23007-629	AirMax VS	Kołki Power Bug do końcówek kablowych M4	MicroMatch, 10-stykowe	181.9mm	1
23007-669	AirMax VS	Kołki Power Bug do końcówek kablowych M4	MicroMatch, 10-stykowe	181.9mm	1
23007-676	AirMax VS	Kołki Power Bug do końcówek kablowych M4	MicroMatch, 10-stykowe	120.9mm	1
23007-677	AirMax VS	Kołki Power Bug do końcówek kablowych M4	MicroMatch, 10-stykowe	141.2mm	1
23007-628	AirMax VS	Kołki Power Bug do końcówek kablowych M4	MicroMatch, 10-stykowe	161.6mm	1

Numer katalogowy	Typ złącza	Typ złącza zasilania	Typ złącza mediów	Szerokość	Liczba opakowań
23007-636	AirMax VS	Kołki Power Bug do końcówek kablowych M4	MicroMatch, 10-stykowe	120.9mm	1
23007-627	AirMax VS	Kołki Power Bug do końcówek kablowych M4	MicroMatch, 10-stykowe	141.2mm	1
23007-682	AirMax VS	Kołki Power Bug do końcówek kablowych M4	MicroMatch, 10-stykowe	39.6mm	1
23007-683	AirMax VS	Kołki Power Bug do końcówek kablowych M4	MicroMatch, 10-stykowe	60mm	1
23007-667	AirMax VS	Kołki Power Bug do końcówek kablowych M4	MicroMatch, 10-stykowe	141.2mm	1
23007-695	AirMax VS	Kołki Power Bug do końcówek kablowych M4	MicroMatch, 10-stykowe	100.6mm	1
23007-655	AirMax VS	Kołki Power Bug do końcówek kablowych M4	MicroMatch, 10-stykowe	100.6mm	1
23007-637	AirMax VS	Kołki Power Bug do końcówek kablowych M4	MicroMatch, 10-stykowe	141.2mm	1
23007-654	AirMax VS	Kołki Power Bug do końcówek kablowych M4	MicroMatch, 10-stykowe	80.3mm	1

Table 2/2

Numer katalogowy	Typ złącza	Typ złącza zasilania	Typ złącza mediów	Szerokość	Liczba opakowań
23007-653	AirMax VS	Kołki Power Bug do końcówek kablowych M4	MicroMatch, 10-stykowe	60mm	1
23007-639	AirMax VS	Kołki Power Bug do końcówek kablowych M4	MicroMatch, 10-stykowe	181.9mm	1
23007-649	AirMax VS	Kołki Power Bug do końcówek kablowych M4	MicroMatch, 10-stykowe	191.9mm	1
23007-645	AirMax VS	Kołki Power Bug do końcówek kablowych M4	MicroMatch, 10-stykowe	100.6mm	1

Numer katalogowy	Typ złącza	Typ złącza zasilania	Typ złącza mediów	Szerokość	Liczba opakowań
23007-644	AirMax VS	Kołki Power Bug do końcówek kablowych M4	MicroMatch, 10-stykowe	80.3mm	1
23007-643	AirMax VS	Kołki Power Bug do końcówek kablowych M4	MicroMatch, 10-stykowe	60mm	1
23007-642	AirMax VS	Kołki Power Bug do końcówek kablowych M4	MicroMatch, 10-stykowe	19.3mm	1
23007-685	AirMax VS	Kołki Power Bug do końcówek kablowych M4	MicroMatch, 10-stykowe	100.6mm	1
23007-605	AirMax VS	PwrBlade	MicroMatch, 10-stykowe	159.9mm	1
23007-689	AirMax VS	Kołki Power Bug do końcówek kablowych M4	MicroMatch, 10-stykowe	181.9mm	1
23007-684	AirMax VS	Kołki Power Bug do końcówek kablowych M4	MicroMatch, 10-stykowe	80.3mm	1
23007-693	AirMax VS	Kołki Power Bug do końcówek kablowych M4	MicroMatch, 10-stykowe	60mm	1
23007-615	AirMax VS	PwrBlade	MicroMatch, 10-stykowe	159.9mm	1
23007-694	AirMax VS	Kołki Power Bug do końcówek kablowych M4	MicroMatch, 10-stykowe	80.3mm	1

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**