

# 107-10 System kopertujący/ściągacz

## NUMER KATALOGOWY

**107-10**



Seria 107 zapewnia 3.3: mechaniczna zaleta do wstawiania i ekstrakcji płytek drukowanych ze stykiem złącza o dużej gęstości i wieloma złączami w obudowach z blachy. Formowany z nylonu typu 6/6, może być stosowany w środowiskach do 121C (250F) w sposób ciągły i jest odporny na alkalia, słabe kwasy i powszechnie stosowane rozpuszczalniki.

?OSTRZEŻENIE: Ten produkt może narazić Cię na działanie chemikaliów, w tym chromu (związków sześciowartościowych), który jest znany Stanom Kalifornijskim w celu spowodowania raka i problemów ze zdrowiem reprodukcyjnym. Więcej informacji można znaleźć na stronie [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

Zapewnia pomoc w wstawianiu i ekstrakcji

Przeznaczony do zastosowań w obudowach z blachy

Formowane z nylonu (typ 6) lub 10% grafitu wypełnionego poliwęglanem (typ 6/6)

Przewaga mechaniczna 3.3 : 1

Duża powierzchnia chwytania / powierzchnia do tłoczenia na gorąco

Grubość płytki PCB 1.6 mm (0.063 cala) lub 2.4 mm (0.093 cala)

DSCC 83023

## ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: Przyrząd do wsuwania/wyciągania płytki drukowanej

Ze stykiem: Nie

Materiał: Poliamid 6

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

---

Od czasu do czasu nVent może modyfikować specyfikacje swoich produktów tak, aby były zgodne z obowiązującymi normami branżowymi, wojskowymi lub innymi odpowiednimi normami. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, unieważnione lub zastąpione specyfikacje wojskowe mogą być certyfikowane zgodnie z najnowszymi lub zastępującymi specyfikacjami. Produkty wyprodukowane zgodnie z takimi specyfikacjami będą uważane za w pełni zgodne, niezależnie od tego, czy użytkownik został powiadomiony o takich modyfikacjach, nawet jeśli różnią się one od oryginalnej specyfikacji lub tych, do których odnosi się klient.

## OSTRZEŻENIE

---

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**