

# 107-50 System kopertujący/ściągacz

## NUMER KATALOGOWY

**107-50-3**



Seria 107-50 zapewnia 4.5: mechaniczna zaleta do wstawiania i ekstrakcji płytek obwodów drukowanych ze stykiem złącza o dużej gęstości i wieloma złączami. Przeznaczony do obudów z blachy, które mają kanał „U” do uruchamiania. Wykonana ze stopu aluminium 6061-T6 seria 107-50 jest idealna do ciężkich zastosowań.

?OSTRZEŻENIE: Ten produkt może narazić Cię na działanie chemikaliów, w tym chromu (związków sześciowartościowych), który jest znany Stanom Kalifornijskim w celu spowodowania raka i problemów ze zdrowiem reprodukcyjnym. Więcej informacji można znaleźć na stronie [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

Przewaga mechaniczna 4.5 : 1

Przeznaczony do zastosowań w obudowach z blachy

Grubość płytki PCB 1.6 mm (0.063 cala), 2.4 mm (0.093 cala), 3.2 mm (0.125 cala)

Wykonany z aluminium

Zapewnia pomoc w wstawianiu i ekstrakcji

Dostępne z czarnym anodowanym lub przezroczystym wykończeniem folii chemicznej

## ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: Przyrząd do wsuwania/wyciągania płytki drukowanej

Ze stykiem: Nie

Materiał: Aluminium

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Od czasu do czasu nVent może modyfikować specyfikacje swoich produktów tak, aby były zgodne z obowiązującymi normami branżowymi, wojskowymi lub innymi odpowiednimi normami. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, unieważnione lub zastąpione specyfikacje wojskowe mogą być certyfikowane zgodnie z najnowszymi lub zastępującymi specyfikacjami. Produkty wyprodukowane zgodnie z takimi specyfikacjami będą uważane za w pełni zgodne, niezależnie od tego, czy użytkownik został powiadomiony o takich modyfikacjach, nawet jeśli różnią się one od oryginalnej specyfikacji lub tych, do których odnosi się klient.

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**