

Zasilacz sieciowy 19 cala AC/DC dla CompactPCI Serial, 3 U, 8 HP, 312 W

NUMER KATALOGOWY

13100-147



Zasilacz 19-calowy, do zastosowań CompactPCI. Zasilacz ma szerokie wejście AC, 12V DC Payload i +5 V DC Standby.

FUNKCJE

19-calowy zasilacz do zastosowań szeregowych CompactPCI

Aktywna korekcja współczynnika mocy i aktywna funkcja współdzielenia prądu

Redundancja N1, hot swap

Sygnalizacja wyjściowa: PS obecny, awaria zasilania, PS_ON i włącz

I2C interfejs

Wysoka sprawność, > 90% przy napięciu 220 VAC

ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: Zasilanie

Typ: Tryb impulsowy 19"

Współpracuje z: Systemy CompactPCI

Napięcie wejściowe AC: 90 – 264V

Zasilanie: 312W

Liczba napięć wyjściowych: 2

Napięcie 1: 12V

Prąd 1: 25A

Napięcie 2: 5V

Prąd 2: 2.5A

Wysokość stojaka: 3U

Gross Weight: 0.948kg

Liczba opakowań: 1

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE