


# System PXI z zasilaczem ATX, 4 U, 8 gniazd, 44 km

## NUMER KATALOGOWY

**14579-008**



Obudowa typu desktop PXI z pionową obudową na osiem płyt 3 U i wbudowanym zasilaczem.

## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

System zgodny z IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11); płyta montażowa, zgodny z PICMG rev. 3.0 i PXI 2.0

Obudowa biurkowa PXI, 4 U, 44 km z pionową obudową na karty. Format płyty przód: 3U, 160 mm

Płyta montażowa, 8 gniazdo, 3 HE, 64 bit, gniazdo systemowe z lewej strony

Rozpraszanie ciepła z przepływem powietrza od dołu do tyłu

Zasilanie ATX 400 w, wejście AC o szerokim zakresie z przełącznikiem zasilania z tyłu

Płyta montażowa z przełączaniem zegara wewnętrznego / zewnętrznego

## ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: System

Liczba szczelin: 8

Typ: Desktop

Typ płyty montażowej: 3 U CompactPCI z PXIbus

Transfer danych: 64-bitowa magistrala PCI

Moc na szczelinę: 30W

Napięcie wejściowe AC: 100 – 240V

Kierunek przepływu powietrza: Od dołu do tyłu

Wysokość stojaka: 4U

Typ zasilacza: Otwarta rama

Zasilacz w zestawie: Tak

Tylne We/Wy: Nie

Zgodność z: PXISA PXI-1 R2.0

Głębokość: 355mm

Net Weight: 9.6kg

Liczba opakowań: 1

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zmodyfikowane systemy dostępne na życzenie.

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**