

Wentylator DC, 24 V, 119 x 119 x 25.5 mm, 171 m³

NUMER KATALOGOWY

20713-172

Wentylator osiowy, 119 mm, z wejściem DC. Część zamienna do tac wentylatorów o rozmiarze 1U.



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Wentylator osiowy 119 mm DC, z wtyczką do kabla przyłączeniowego

ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: Wentylator

Współpracuje z: Tace wentylatora 19"

Szerokość: 119mm

Długość: 119mm

Wysokość: 25.5mm

Napięcie DC: 24V

Przepływ powietrza: 171m³/h

Poziom hałas: 50.5dB(A)

Zasilanie: 7W

Maks. ciśnienie statyczne: 50.5Pa

Temperatura otoczenia: 70°C

Net Weight: 0.2kg

Liczba opakowań: 1

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Kabel połączeniowy i kratkę ochronną należy zamówić oddzielnie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE