

# System VME64x, 10 U, 21 gniazda, 2 zasilacze z otwartą ramą

## NUMER KATALOGOWY

**20836-220**



VME64 system na 21 płyty VME64x 6 U, 160 mm. Opcja tylnego wejścia/wyjścia Zasilanie systemu jest dostarczane przez zasilacz z otwartą ramą. Moduł sterujący wentylatorem monitoruje wentylatory, temperaturę i napięcie.

## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

System zgodny z IEC 60297-3-101, 102, 103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; płyta montażowa zgodna z VITA 1.1-1997

Zasilacz, otwarta rama, 1000 W.

Płyta montażowa VME64x 21 gniazdo, 6 U, J1/J2 monolityczny ze złączem P0, zgodnie z VITA 1-1994 i 1.1-1997

Rozpraszanie ciepła przez 2 wentylatory wyciągane, od przodu do tyłu; sterowanie temperaturą za pomocą modułu sterującego wentylatorem (FCM)

System do standardowego montażu na płytce w formacie płytki, 6 U, głębokość 160 mm, opcja tylnego i / O.

Moduł wyświetlacza napięcia roboczego DC, wentylatora i alarmu temperatury

## ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: System

Liczba szczelin: 21

Typ: Montaż w stojaku 19"

Typ płyty montażowej: Rozszerzenie VME64 6 U

Transfer danych: VME64; VME2eSST

Moc na szczelinę: 30W

Napięcie wejściowe AC: 100 – 240V

Kierunek przepływu powietrza: Od przodu do prawej

Wysokość stojaka: 10U

Typ zasilacza: Otwarta rama

Zasilacz w zestawie: Tak

Tylne We/Wy: Tak

Zgodność z: ANSI/VITA 1.1-1997

Głębokość: 456.5mm

Wysokość: 443.7mm

Szerokość: 449mm

Zasilanie: 1000W

Net Weight: 31.3kg

Liczba opakowań: 1

## **DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE**

---

Zmodyfikowane systemy dostępne na życzenie.

## **OSTRZEŻENIE**

---

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**