

System VPX, Wytrzymały, 10 U, 10 gniazda, wtykowy zasilacz

NUMER KATALOGOWY

20836-780



Wytrzymały system VPX do 10 płyt VPX 6 U, 160 mm i 10 tylnych płyt we/wy. Zasilanie systemu jest dostarczane przez zasilacz VPX z możliwością podłączenia. Moduł sterujący wentylatorem monitoruje wentylatory, temperaturę i napięcie.

FUNKCJE

System zaprojektowany zgodnie z: MIL-STD-810F, MIL-STD-167, MIL-STD-461, IP 20

Do wytrzymałych zastosowań o zwiększonej odporności na wstrząsy i wibracje

Zasilacz, 1000 w, 6 U, miejsce na drugi zasilacz

Gniazdo płyty montażowej VPX 10, 6 U, zgodnie z VITA 65, Backplane Profile BKP6-CEN10-11.2.4.4

Wejście 100 do 240 VAC z tyłu, wyłącznik główny z przodu obudowy

Dioda LED napięcia i wskaźnik awarii wentylatora z przodu

Przednia obudowa karty 6 U i tylna obudowa karty we/wy 6U, z płytą montażową 10 gniazd VPX

Przygotowany do przewodnic teleskopowych

Optymalna ochrona EMC poprzez zawiasowy panel przedni i tylny z wbudowanym filtrem Honeycomp

ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: System

Liczba szczelin: 10

Typ: Wytrzymały uchwyt do montażu w stojaku 19"

Typ płyty montażowej: VPX, VITA 65

Transfer danych: 10 GbE; PCIe Gen3

Moc na szczelinę: 50W

Napięcie wejściowe AC: 100 – 240V

Kierunek przepływu powietrza: Od przodu do prawej

Wysokość stojaka: 10U

Typ zasilacza: (1) Podłączany zasilacz

Zasilacz w zestawie: Tak

Tylne We/Wy: Tak

Zgodność z: ANSI/VITA 46.0-2019

Zasilanie: 1000W

Głębokość: 490mm

Wysokość: 443.7mm

Szerokość: 480mm

Net Weight: 32kg

Liczba opakowań: 1

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zmodyfikowane systemy dostępne na życzenie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE