


Śruba kołnierzowa, z łbem radełkowanym, M2,5 x 12.3 mm, Torx 8, niklowana mosiądz; 100 szt

NUMER KATALOGOWY

21101-749



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Śruba kołnierzowa z łbem radełkowanym, wersja krótka

ATRYBUTY PRODUKTU

Długość: 12.3mm

Materiał: Brass, Lead Free

Wykończenie: Niklowany

Liczba opakowań: 100

Rozmiar gwintu: M2,5

Głębokość: 18.3mm

Wysokość: 8mm

Typ produktu: Wkręt

Typ: Wkręt

Szerokość: 8mm

Współpracuje z: Panele przednie

Gross Weight: 0.189kg

Moment obrotowy: 0.3N·m

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE