

# Kontroler PXI Express, 4 km, I5-1145G7E 32-1024

## NUMER KATALOGOWY

**21265-124**



Wbudowany kontroler nVent SCHROFF PXIe jest najbardziej kompaktowym i wydajnym kontrolerem wbudowanym 3U dla platform PXI Express i CPCIexp. Dzięki ogromnym i przyszłościowym możliwościom interfejsu, działa doskonale z większością aplikacji testowych i pomiarowych. Kontroler jest napędzany przez procesory Intel® Core™ I3/i5 11. Generacji w połączeniu z pamięcią DDR4 o pojemności do 64 GB i z łatwością obsługuje aplikacje o dużej przepustowości dzięki gotowej na przyszłość technologii PCIe Gen4 i podwójnemu połączeniu z systemem 2500BASE-T.

## FUNKCJE

Kontroler systemowy PXI Express, 3 U, 4 km, z procesorem Intel Core I5-1145G7E

PXI-5 PXI Express specyfikacja sprzętowa Zgodność z rev.2.0

Maksymalna przepustowość PCIe 14 GB/s.

Możliwość rozbudowy pamięci masowej M.2 NVMe i DDR4

3x USB3.1, 2x GbE i 1x DP 1.2 na panelu przednim

W pełni konfigurowalny system BIOS AMI Aptio® Embedded

## ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: System

Typ: Sterownik

Transfer danych: PCIe Gen3

Wysokość stojaka: 3U

Zgodność z: PXISA PXI-5 R1.1

Głębokość: 160mm

Net Weight: 0.4kg

Liczba opakowań: 1

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

---

Zgodność z PICMG rev. 3.0 i PXI-6.

Zmodyfikowane kontrolery dostępne na życzenie.

## OSTRZEŻENIE

---

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**