

Rack Safety Plus, 3 U, 208 / 240 V AC, filtr EMC

NUMER KATALOGOWY

21272-001



FUNKCJE

Moduł dystrybucji zasilania 19", 3 U z funkcją zatrzymania awaryjnego

Dostarcza zasilanie sieciowe do urządzeń elektrycznych lub elektronicznych jako centralny wyłącznik zasilania

208 V faza do fazy lub faza do położenia neutralnego lub 240 V faza do wejścia zasilania fazowego

Wyjścia prądu przemiennego z różnymi typami złączy, przełączane przełącznikiem ON/OFF

Stałe wyjścia prądu przemiennego (Service)

Wszystkie wyjścia są chronione przez wyłączniki automatyczne

Funkcja zatrzymania awaryjnego spełnia wymagania norm EN 60947-5-1 i EN 60204-1 i jest odporna na akty wandalizmu

Do systemu można podłączyć dodatkowy zewnętrzny przycisk zatrzymania awaryjnego

UL oczekujące

ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: Dystrybutor zasilania

Współpracuje z: Varistar CP; Novastar

Funkcja: Zatrzymanie awaryjne

Napięcie wejściowe AC: 208 – 240V

Liczba faz: 1

Filtr EMC: Tak

Filtr przeciwprzebieciowy: Tak

Ogranicznik prądu rozruchowego: Nie

Urządzenie różnicowoprądowe: Nie

Pokrywa wyłącznika obwodu: Nie

Wysokość stojaka: 3U

Typ gniazda: IEC C13; IEC C19

Typ akcesorium: Akcesoria do dystrybucji zasilania

Gross Weight: 16kg

Liczba opakowań: 1

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Aby uzyskać dokładną konfigurację opcjonalnych funkcji i przykładową konfigurację, zapoznaj się z tabelą dostarczonych elementów.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE