


EuropacPRO 19" Subrack Kit dla kolei, ekranowany, SNCF, 6 U, 84 HP, 320 mm

NUMER KATALOGOWY

21500-028



Podpórka do zastosowań kolejowych, zgodna ze standardem SNCF.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

SNCF wymienione, EuropacPRO-fer, testowane do NF F F 61-005 i NF F 60-002

Wspornik 19" jest mocno przymocowany do panelu bocznego (zgrzewany na zimno) i jest szczególnie odpowiedni do dużych naprężeń mechanicznych (odporność na wibracje)

Poprzeczne pręty wsporcze zgodne ze standardem NFF ułatwiają wkładanie podpórki do ramy (szafki). Podwójna pozycja wkręcenia 19" zwiększa dodatkowe bezpieczeństwo (standard NFF)

IP 20, zgodnie z IEC 60529

EMC około 40 dB przy GHz, 30 dB przy 2 GHz, przy założeniu, że przód jest pokryty ekranowanymi panelami czołowymi, badanie zgodnie z VG 95373 część 15

Aluminiowa konstrukcja

Modyfikacje, takie jak wycięcia, różne wykończenia lub dostępne wymiary

Dostarczane jako oszczędzające miejsce płaskie opakowanie

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość stojaka: 6U

Szerokość stojaka: 84HP

Liczba opakowań: 1

Do montażu: Płyta montażowa

Głębokość płyty: 220mm

Typ uszczelki: Tekstylna

Odporność na wstrząsy i drgania: 5g (force)

Uchwyt w zestawie: Tak

Montaż: Stojak

Zgodność z: IEC 60297-3-103; SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002

Głębokość: 320mm

Ekranowanie EMC: Tak

Wykończenie: Anodyzowany; Powierzchnia pasywowana

Materiał: Aluminium

Typ produktu: Stojak podrzędny/podstawa montażowa

Obciążenie statyczne: 15kg

Net Weight: 4.5kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Fer = Ferroviaire = koleje francuskie, 4 T = 20.32 mm.

Oprawka / rama montażowa do podpór, stal nierdzewna, 9 T lub 21 T na zamówienie.

Indywidualna konfiguracja: Szeroka gama wariantów wysokości, szerokości i głębokości; szyny prowadzące do szerokiej gamy zastosowań; opcje wnętrza; akcesoria i materiały montażowe.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE