


Wkręt z łbem płaskim, Torx, samozabezpieczający, M2,5 x 9.3

NUMER KATALOGOWY

21500-039



Śruby torx z łbem obrotowym o różnych gwintach metrycznych i długościach. Z opcjonalnymi funkcjami, takimi jak funkcja uziemienia GND lub wstępnie powlekany gwint.

Wkręt z łbem sześciokątnym, Torx, St, ocynkowany, M2,5 x 6 (gwint częściowo pokryty, aby zapobiec samoluzowaniu się śruby z powodu drgań)

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Wkręt z łbem stożkowym z torx, samoblokujący

ATRYBUTY PRODUKTU

Długość: 9.3mm

Wykończenie: Powłoka cynkowana

Liczba opakowań: 100

Rozmiar gwintu: M2,5

Materiał: Stal

Typ produktu: Wkręt

Typ: Wkręt z łbem walcowym

Współpracuje z: Panele przednie; Szyny poziome, typ H; Szyny poziome, typ R

Gross Weight: 0.037kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Moment obrotowy maks. 0.2 Nm.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE