




# EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Retrofit Shielding, 3 U, 295 mm

## NUMER KATALOGOWY

**24563-133**



Nieekranowana podstawka do montażu na płycie montażowej.

## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

Podpórka z bocznym panelem typu F („elastyczny”), przedni wspornik 19” w zestawie, uchwyt 19” z regulacją głębokości sprzedawany oddzielnie (nie wchodzi w skład zestawu)

Tylna szyna pozioma do montażu na płycie montażowej z listwą izolacyjną

Aluminiowa konstrukcja

IP 20, zgodnie z IEC 60529

Modyfikacje, takie jak wycięcia, różne wykończenia lub dostępne wymiary

Dostarczane jako oszczędzające miejsce płaskie opakowanie

Szyna pozioma typu „light”

Wymiary wewnętrzne i zewnętrzne zgodnie z: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

## ATRYBUTY PRODUKTU

---

Wysokość stojaka: 3U

Głębokość: 295mm

Liczba opakowań: 1

Do montażu: Płyta montażowa

Głębokość płyty: 160mm; 220mm; 280mm

Typ uszczelki: Stal nierdzewna (możliwość modernizacji)

Uchwyt w zestawie: Nie

Montaż: Stojak

Zgodność z: IEC 60297-3-103

Ekranowanie EMC: Nie

Wykończenie: Anodyzowany; Powierzchnia pasywowana

Materiał: Aluminium

Typ produktu: Stojak podrzędny/podstawa montażowa

Szerokość stojaka: 84HP

Obciążenie statyczne: 11kg

Net Weight: 1.227kg

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

---

Indywidualna konfiguracja: Szeroka gama wariantów wysokości, szerokości i głębokości; szyny prowadzące do szerokiej gamy zastosowań; opcje wnętrza; akcesoria i materiały montażowe.

## OSTRZEŻENIE

---

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**