



EuropacPRO 19" Subrack Kit do płyty montażowej, Light, nieekranowany, 3 U, 295 mm

NUMER KATALOGOWY

24564-133



NieEMC ekranowany subrack do montażu na płycie montażowej, wersja lekka.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Podpórka z bocznym panelem typu L ("light") ze zintegrowanymi wspornikami 19"

Szyna pozioma typu „light”

Aluminiowa konstrukcja

Tylne szyny poziome do montażu na płycie montażowej z taśmą izolacyjną

Zainstalowany ładunek do 7.5 kg.

Dostarczane jako oszczędzające miejsce płaskie opakowanie

Wymiary wewnętrzne i zewnętrzne zgodnie z: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Modyfikacje, takie jak wycięcia, różne wykończenia lub dostępne wymiary

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość stojaka: 3U

Głębokość: 295mm

Liczba opakowań: 1

Do montażu: Płyta montażowa

Głębokość płyty: 160mm; 220mm; 280mm

Uchwyt w zestawie: Nie

Montaż: Stojak

Zgodność z: IEC 60297-3-100; IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1

Ekranowanie EMC: Nie

Wykończenie: Anodyzowany; Powierzchnia pasywowana

Materiał: Aluminium

Typ produktu: Stojak podrzędny/podstawa montażowa

Szerokość stojaka: 84HP

Obciążenie statyczne: 7.5kg

Net Weight: 1.165kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Subrack nie jest przygotowany do ekranowania, możliwa jest modernizacja dla klasy ochrony IP 20

Indywidualna konfiguracja: Szeroka gama wariantów wysokości, szerokości i głębokości; szyny prowadzące do szerokiej gamy zastosowań; opcje wnętrza; akcesoria i materiały montażowe.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE