


Uchwyt przedni, do paneli bocznych typu r

NUMER KATALOGOWY

24566-010



Przedni uchwyt do wytrzymałego podszafy ma nośność 30 kg. Optymalizuje on montaż podszafy w szafce.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Nośność 30 kg.

Nadaje się do paneli bocznych 3 i 6U.

Forma uchwytu znacznie ułatwia montaż śrub mocujących M6

ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: Uchwyt

Współpracuje z: Stojaki podrzędne

Typ uchwytu: Proste

Szerokość: 12.2mm

Materiał: Aluminium

Kolor: Srebrny

Liczba opakowań: 2

Głębokość: 40mm

Wykończenie: Powłoka proszkowa

Net Weight: 0.154kg

Moment obrotowy: 2.4N·m

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE