


# System CPCI do wtykowego zasilacza, poziomy, 3 U, 6 gniazda

## NUMER KATALOGOWY

**24579-080**



System CompactPCI 3 U z poziomą obudową na sześć płyt 6 U, sześć płyt RTM i jeden zasilacz CompactPCI 3 U. Możliwość montażu maksymalnie trzech zasilaczy.

## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

Zgodnie z IEC 60297-3-101, 102, 103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; płyta montażowa zgodnie z PICMG 2.0 rev. 3.0

System z poziomą klatką kart. Format płyty przód: 6 U, głębokość 160 mm; tylne wejścia/wyjścia: 6 U, głębokość 80 mm

Płyta montażowa (płyta montażowa sygnału i zasilania w jednym urządzeniu) 6 gniazdo, 6 U, 64 bit, lewe gniazdo systemowe, złącze zasilania (2 x P 47)

Rozpraszanie ciepła przez zespół wentylatora wymiennego podczas pracy (przepływ powietrza od lewej do prawej)

Przygotowany do montażu 19-calowego zasilacza CompactPCI (3 U, 8 HP)

## ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: System

Liczba szczelin: 6

Typ: Montaż w stojaku 19"

Typ płyty montażowej: 6 U CompactPCI

Transfer danych: 64-bitowa magistrala PCI

Moc na szczelinę: 40W

Napięcie wejściowe AC: 100 – 240V

Kierunek przepływu powietrza: Od lewej do prawej

Wysokość stojaka: 3U

Typ zasilacza: (1) Podłączany zasilacz

Zasilacz w zestawie: Nie

Tylne We/Wy: Tak

Zgodność z: PICMG 2.0 R3.0

Głębokość: 275mm

Wysokość: 132.5mm

Szerokość: 449mm

Net Weight: 8.57kg

Liczba opakowań: 1

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

---

Zmodyfikowane systemy dostępne na życzenie.

Wersja 48 VDC na życzenie.

## OSTRZEŻENIE

---

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661

Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0

Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35

Assago, Italy  
+39.02.932.7141

Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943

Qingdao, China  
+86.532.8771.6101

Singapore  
+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271

Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India  
+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374

Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**