


Varistar CP 19" Panel/Slide Mount, RAL 9005, 47 U, 2200H

NUMER KATALOGOWY

24630-014



Wysuwanie uchwyty z regulowanymi krokami. Montaż w szafach o szerokości 600 mm bezpośrednio na ramie. Przy szerokości 800 mm konieczny jest adapter dla zmniejszonej szerokości, dla częściowej wysokości potrzebne są pręty głębokości montażu.

FUNKCJE

19-calowy panel/uchwyt przesuwany ze wskaźnikiem U.

Regulacja głębokości w krokach co 25 mm

Zgodnie z normą IEC 60297 (DIN 41 494, część 1)

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość stojaka: 47U

Wysokość: 2200mm

Liczba opakowań: 4

Kolor: Czarny Jet Black

Kod koloru: RAL 9005

Wykończenie: Powłoka proszkowa

Materiał: Stal

Rodzina produktów: Varistar CP

Typ produktu: Montaż przesuwany

Net Weight: 19.338kg

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE