


Szyna z do złącza, EN 60603-2, 60 km

NUMER KATALOGOWY

30822-065



Szyna z do złącza zgodnie z EN 60603-2 (DIN 41612).

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Szyny z są przykręcane do podszafy w celu zamontowania złącza (tylna szyna pozioma typu ST, wkładka gwintowana)

Do złączy zgodnych z EN 60603?2 (DIN 41612)

Wyłaczanie aluminium, anodowane

ATRYBUTY PRODUKTU

Szerokość stojaka: 60HP

Liczba opakowań: 1

Wykończenie: Anodyzowany

Długość: 304.8mm

Materiał: Aluminium

Rodzina produktów: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO

Typ produktu: Szyna Z

Współpracuje z: Stojaki podrzędne; Obudowy

Gross Weight: 0.038kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Do mocowania szyny z do szyny poziomej wymagana jest wkładka gwintowana i śruba z łbem sześciokątnym Torx; należy je zamówić oddzielnie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE