


Panel przedni Alternatywny do montażu kombinowanego, profil U, Tekstylia, 6 U, 2 HP, 2.5 mm, Al, Front anodowany, Tylny przewodzący

NUMER KATALOGOWY

30849-140



Szeroki panel przedni o mocy 2 km zakrywa otwarte gniazdo. Panel przedni z profilem U można łączyć z tekstylną uszczelką EMC. Jest on mocowany śrubami i podkładkami. Ze względu na szerokość 2 km nie można używać żadnych rękawów.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Panel przedni z profilem U 6 U, 2 HP, Al, 2.5 mm

Przygotowany do tekstylnej uszczelki EMC

ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: Panel przedni

Typ akcesorium: Panel przedni

Rodzina produktów: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO

Montaż: Przykręcany przód

Ekranowanie EMC: Nie (możliwość modernizacji)

Typ uszczelki: Tekstylia

Materiał: Aluminium

Wykończenie z przodu: Anodyzowany

Wykończenie z tyłu: Przewodzące

Obrabiane krawędzie: Nie

Wysokość stojaka: 6U

Wysokość: 261.8mm

Szerokość stojaka: 2HP

Szerokość: 9.8mm

Głębokość: 2.5mm

Zgodność z: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10

Liczba opakowań: 1

Wykończenie: Anodyzowany; Powierzchnia pasywowana

Net Weight: 0.021kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Proszę wziąć pod uwagę, że dostawy mogą być realizowane w podanych SPQ (SPQ, np. 5 sztuk, 10 sztuk, 50 sztuk, itp.). Różne ilości zamówienia (np. 2 sztuk) można zmienić na następną możliwą ilość dostawy = Standardowa ilość opakowania.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE