

Szyna pozioma przednia, typ H-KD, ciężka, krótka warga, 63 km

NUMER KATALOGOWY

34560-263



Combinations of horizontal rails and side panels

	HP1	HP2	HP3	HP4
HP1	+	+	+	+
HP2	+	+	+	+
HP3	+	+	+	+
HP4	+	+	+	+
Side panel	Light 1.1	Fluorescent 2	Heavy 1.1	Rugged 1.1

Aluminiowa szyna pozioma wytłaczana typu H-KD (H-KD = ciężka, krótka warga) o anodowanej powierzchni i przewodzącej powierzchni kontaktowej. Drukowane oznaczenia HP umożliwiają szybkie optyczne pozycjonowanie przewodnic. Nadaje się do RatiopacPRO/-AIR i EuropacPRO/-RUGged).

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Montaż u góry i u dołu

Krótką wargą (H-KD)

Wytłaczanie aluminium, anodowane wykończenie, przewodząca powierzchnia kontaktowa

ATRYBUTY PRODUKTU

Szerokość stojaka: 63HP

Liczba opakowań: 1

Wykończenie: Anodyzowany

Długość: 325.12mm

Materiał: Aluminium

Rodzina produktów: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO

Typ produktu: Szyna pozioma

Typ: Ciężkie, KD

Współpracuje z: Stojaki podrzędne; Obudowy

Net Weight: 0.127kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Dostawa jest w standardowych opakowaniach wielokrotnych. Cena dotyczy poszczególnych pozycji.

Proszę wziąć pod uwagę, że dostawy mogą być realizowane w podanych SPQ (SPQ, np. 5 sztuk, 10 sztuk, 50 sztuk, itp.). Różne ilości zamówienia (np. 2 sztuk) można zmienić na następną możliwą ilość dostawy = Standardowa ilość opakowania.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE