


# Szyna pozioma, przód, typ R-LD, Wytrzymała, Długa krawędź , 84 km

## NUMER KATALOGOWY

**34566-384**



Combinations of horizontal rails and side panels

„+“ can be combined, „-“ combination not recommended

	Panel 1 #	Panel 2 #	Panel 3 #	Panel 4 #
Panel 1 #	-	+	+	+
Panel 2 #	+	+	+	+
Panel 3 #	+	+	-	-
Panel 4 #				
	Light 1 #	Panel 2 #	Panel 3 #	Panel 4 #

Light 1 #

Wytrzymała szyna pozioma może wytrzymać wstrząsy i wibracje do 25 g. umożliwia stosowanie uchwytów IEEE.

## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

Wzmocnione szyny poziome typu R-LD z mocowaniem 3-otworowym zwiększającym wytrzymałość

Do wkładania/ekstrakcji płyt CompactPCI lub VME64x

Z urządzeniami HP drukowanymi od 28 km do góry

Długość 20, 28, 40, 42, 63, 84 HP lub 1000 mm

Wytłaczanie aluminium, anodowane wykończenie, przewodząca powierzchnia kontaktowa, z oznaczeniami HP

## ATRYBUTY PRODUKTU

Szerokość stojaka: 84HP

Liczba opakowań: 1

Wykończenie: Anodyzowany

Długość: 431.8mm

Materiał: Aluminium

Rodzina produktów: EuropacPRO

Typ produktu: Szyna pozioma

Typ: Wzmocnione, LD

Współpracuje z: Stojaki podrzędne

Gross Weight: 0.259kg

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661

Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0

Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35

Assago, Italy  
+39.02.932.7141

Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943

Qingdao, China  
+86.532.8771.6101

Singapore  
+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271

Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India  
+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374

Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**