

Seria 311 Krótki, samokompensacyjny system kopertujący/ściągacz

NUMER KATALOGOWY

HS311-TC



Seria HS311 została zaprojektowana zgodnie z NORMĄ VITA 100, aby zapewnić do 6:1 korzyści mechanicznych przy wkładaniu i ekstrakcji płytek obwodów drukowanych ze stykami złącza o dużej gęstości. Wbudowana sprężyna zapewnia dodatni nacisk na złącza podczas uruchamiania karty-Lok i stałą samokompensację tolerancji płytki. Model HS311-TC jest idealny do konserwacji 2. Poziomu; może być obsługiwany ręczną rękawicą i nie wymaga specjalistycznych narzędzi.

⚠ OSTRZEŻENIE: Ten produkt może narazić Cię na działanie chemikaliów, w tym chromu (związków sześciowartościowych), który jest znany Stanom Kalifornijskim w celu spowodowania raka i problemów ze zdrowiem reprodukcyjnym. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.

FUNKCJE

Zaprojektowany zgodnie z VITA 100

Utrzymuje dodatnie ciśnienie na złączach

Zgodność z konserwacją drugiego poziomu; może być obsługiwany rękoma w rękawicy, nie są wymagane żadne specjalistyczne narzędzia

Zapewnia samokompensację tolerancji płytki

Zintegrowany mechanizm blokujący

Dostępny jest niestandardowy sitodruk.

ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: Przyrząd do wsuwania/wyciągania płytki drukowanej

Materiał: Stop aluminium 6061-T6

Wykończenie: Twarda czarna anodyzacja

Cecha projektowa: Kompensacja tolerancji

Liczba opakowań: 1

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Od czasu do czasu nVent może modyfikować specyfikacje swoich produktów tak, aby były zgodne z obowiązującymi normami branżowymi, wojskowymi lub innymi odpowiednimi normami. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, unieważnione lub zastąpione specyfikacje wojskowe mogą być certyfikowane zgodnie z najnowszymi lub zastępującymi specyfikacjami. Produkty wyprodukowane zgodnie z takimi specyfikacjami będą uważane za w pełni zgodne, niezależnie od tego, czy użytkownik został powiadomiony o takich modyfikacjach, nawet jeśli różnią się one od oryginalnej specyfikacji lub tych, do których odnosi się klient.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE