

# Panel przedni, ekranowany przedni, na zawiasach bocznych

Panel przedni z tekstylną uszczelką EMC, zespół na zawiasach bocznych.



## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

Panel przedni z tekstylną uszczelką EMC

Umożliwia montaż na szynach poziomych

Nadaje się do podpór i skrzynek

Zawiasy można zamontować po lewej lub prawej stronie

## SPECYFIKACJE

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| <b>Głębokość (D):</b>     | 2.5mm                                |
| <b>Szerokość stojaka:</b> | 84HP                                 |
| <b>Materiał:</b>          | Aluminium                            |
| <b>Wykończenie:</b>       | Anodyzowany; Powierzchnia pasywowana |
| <b>Typ akcesorium:</b>    | Panel przedni                        |
| <b>Typ produktu:</b>      | Panel przedni                        |
| <b>Typ:</b>               | Panel przedni bez uchwytu            |
| <b>Ekranowanie EMC:</b>   | Nie (możliwość modernizacji)         |


Table 1/2

| Table 1/2        |                  |                 |                       |               |                      |                    |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------------|
| Numer katalogowy | Wysokość stojaka | Liczba opakowań | Montaż                | Typ uszczelki | Wykończenie z przodu | Wykończenie z tyłu |
| 20848-611        | 3U               | 1               | Na zawiasach, po boku | Tekstylia     | Anodyzowany          | Przewodzące        |
| 20848-617        | 6U               | 1               | Na zawiasach, po boku | Tekstylia     | Anodyzowany          | Przewodzące        |

Table 2/2

| Table 2/2        |                     |              |               |
|------------------|---------------------|--------------|---------------|
| Numer katalogowy | Obrabiane krawędzie | Wysokość (H) | Szerokość (W) |
| 20848-611        | Nie                 | 128.4mm      | 426.4mm       |
| 20848-617        | Nie                 | 261.8mm      | 426.4mm       |

## SCHEMATY



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę

## North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

## Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

## Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

## Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE