


Końcówka szyny prowadzącej, PC

Plastikowe końcówki do indywidualnych wieloczęściowych przewodnic z plastikowym lub aluminiowym elementem pośrednim. Dostępne jako typ Standard lub Akcesoria.



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Końcówki przewodnic (PC) dla pojedynczych wieloczęściowych przewodnic z plastikową lub aluminiową częścią pośrednią

Ulepszone właściwości przeciwpożarowe, spełniają wymagania norm EN 45545-2 R22, R23 i R24 z HL3

?Bez halogenów?, zgodnie z normą IEC 61249-2-21

Części pośrednie dostępne dla standardowych długości płytek drukowanych (160, 220, 280 i 340 mm) oraz dla specjalnych wymiarów w wersji 1000 mm

Może być przypięty do poziomych szyn (wytlaczanie Al) lub do płyt o grubości 1.5 mm

Może być przykręcany do wyższych wymagań w zakresie wstrząsów i wibracji

Opcjonalny zacisk ESD do przewodzącego kontaktu pomiędzy płytką PCB i szyną poziomą

SPECYFIKACJE

Współpracuje z:	Stojaki podrzędne; Obudowy; Podstawa montażowa
Rodzina produktów:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
Materiał:	Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem
Typ produktu:	Końcówka szyny

Table 1/1

Numer katalogowy	Liczba opakowań	Zgodność z	Typ	Jednostka opakowania	Szerokość rowka
------------------	-----------------	------------	-----	----------------------	-----------------

64568-004	1	EN 45545-2	Standard	Para	2
64568-094	1	EN 45545-2	Kołek kodowania	Para	2.5
64568-008	1	EN 45545-2	Akcesoria	Para	2
64568-093	1	EN 45545-2	Kołek kodowania	Para	2.5
64568-095	1	EN 45545-2	Kołek kodowania	Para	2.5
64568-014	1	EN 45545-2	Standard	Para	2.5
64568-018	1	EN 45545-2	Akcesoria	Para	2.5

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Dostawa jest w standardowych opakowaniach wielokrotnych. Cena dotyczy poszczególnych pozycji.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE