

Obudowa międzyskalowa do komputerów stacjonarnych, nieperforowana



Elastyczny futerał biurkowy ze zintegrowaną ochroną EMC. W oparciu o międzyskalową platformę nVent SCHROFF i opracowaną zgodnie z IEC 60297-3-109.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Modułowa obudowa biurkowa składająca się z 4 zmontowanych części

Opracowany zgodnie z IEC 60297-3-109 (w toku w IEC)

Zintegrowana ochrona EMC

Ochrona przed wnikaniem do IP 30

Kolor RAL 7016

Zmodyfikowane lub dostosowane przypadki na życzenie

SPECYFIKACJE

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Materiał: | Aluminium; Stal |
| Typ: | Desktop |
| Rodzina produktów: | Interscale |
| Stopień ochrony: | IP30 |
| Kod koloru: | RAL 7016 |
| Typ produktu: | Mała obudowa |

Table 1/2

| Numer katalogowy | Wysokość | Liczba opakowań | Szerokość | Głębokość | Chłodzenie | Kolor |
|------------------|----------|-----------------|-----------|-----------|----------------|----------------|
| 14820-133 | 43.7mm | 1 | 132.6mm | 132.6mm | Bez perforacji | Szary antracyt |
| 14820-297 | 88.1mm | 1 | 399mm | 310.35mm | Bez perforacji | Szary antracyt |
| 14820-255 | 88.1mm | 1 | 221mm | 221.45mm | Bez perforacji | Szary antracyt |
| 14820-295 | 88.1mm | 1 | 399mm | 221.45mm | Bez perforacji | Szary antracyt |
| 14820-154 | 43.7mm | 1 | 221mm | 177mm | Bez perforacji | Szary antracyt |
| 14820-375 | 132.6mm | 1 | 310mm | 221.45mm | Bez perforacji | Szary antracyt |
| 14820-254 | 88.1mm | 1 | 221mm | 177mm | Bez perforacji | Szary antracyt |
| 14820-155 | 43.7mm | 1 | 221mm | 221.45mm | Bez perforacji | Szary antracyt |
| 14820-395 | 132.6mm | 1 | 399mm | 221.45mm | Bez perforacji | Szary antracyt |
| 14820-134 | 43.7mm | 1 | 133mm | 177mm | Bez perforacji | Szary antracyt |
| 14820-195 | 43.7mm | 1 | 399mm | 221.45mm | Bez perforacji | Szary antracyt |
| 14820-175 | 43.7mm | 1 | 310mm | 221.45mm | Bez perforacji | Szary antracyt |
| 14820-275 | 88.1mm | 1 | 310mm | 221.45mm | Bez perforacji | Szary antracyt |
| 14820-397 | 132.6mm | 1 | 399mm | 310.35mm | Bez perforacji | Szary antracyt |
| 14820-197 | 43.7mm | 1 | 399mm | 310.35mm | Bez perforacji | Szary antracyt |

Table 2/2

| Numer katalogowy | Wykończenie |
|------------------|--|
| 14820-133 | Cynkowane aluminium, Powłoka proszkowa |
| 14820-297 | Cynkowane aluminium, Powłoka proszkowa |
| 14820-255 | Cynkowane aluminium, Powłoka proszkowa |
| 14820-295 | Cynkowane aluminium, Powłoka proszkowa |
| 14820-154 | Cynkowane aluminium, Powłoka proszkowa |
| 14820-375 | Cynkowane aluminium, Powłoka proszkowa |
| 14820-254 | Cynkowane aluminium, Powłoka proszkowa |
| 14820-155 | Cynkowane aluminium, Powłoka proszkowa |
| 14820-395 | Cynkowane aluminium, Powłoka proszkowa |
| 14820-134 | Cynkowane aluminium, Powłoka proszkowa |
| 14820-195 | Cynkowane aluminium, Powłoka proszkowa |
| 14820-175 | Cynkowane aluminium, Powłoka proszkowa |
| 14820-275 | Cynkowane aluminium, Powłoka proszkowa |
| 14820-397 | Cynkowane aluminium, Powłoka proszkowa |
| 14820-197 | Cynkowane aluminium, Powłoka proszkowa |

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY **ERICO** **HOFFMAN** **ILSCO** **SCHROFF** **TRACHTE**