


Zestaw podstawowy obudowy MultipacPRO 19"

Taki zestaw umożliwia klientowi skonfigurowanie 3 różnych górnych/dolnych pokryw.



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Dla zespołów niestandardowych (1 ... 5 U) i znormalizowane zespoły (2 U) zgodne z IEC 60297-3-105

Rama składa się z dwóch części bocznych i przedniego/tylnego panelu

Materiał: Aluminium

Wybierz inne komponenty (Akcesoria)

SPECYFIKACJE

Materiał:	Aluminium
Typ:	Możliwości konfiguracji
Rodzina produktów:	MultipacPRO
Ekranowanie EMC:	Nie (możliwość modernizacji)
Typ produktu:	Stojak podrzędny/podstawa montażowa

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Głębokość	Szerokość użytkowa	Montaż	Zgodność z	Certyfikaty
20860-202	1U	280mm	403mm	Stojak	IEC 60297-3-100	RoHS

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Głębokość	Szerokość użytkowa	Montaż	Zgodność z	Certyfikaty
20860-203	1U	340mm	403mm	Stojak	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-204	1U	400mm	403mm	Stojak	IEC 60297-3-100	
20860-205	1U	460mm	403mm	Stojak	IEC 60297-3-100	
20860-201	1U	220mm	403mm	Stojak	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-210	2U	220mm	403mm	Stojak	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-214	2U	460mm	403mm	Stojak	IEC 60297-3-100	
20860-213	2U	400mm	403mm	Stojak	IEC 60297-3-100	
20860-211	2U	280mm	403mm	Stojak	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-212	2U	340mm	403mm	Stojak	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-221	3U	400mm	403mm	Stojak	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-219	3U	280mm	403mm	Stojak	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-222	3U	460mm	403mm	Stojak	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-220	3U	340mm	403mm	Stojak	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-228	4U	280mm	403mm	Stojak	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-229	4U	340mm	403mm	Stojak	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-231	4U	460mm	403mm	Stojak	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-230	4U	400mm	403mm	Stojak	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-240	5U	460mm	403mm	Stojak	IEC 60297-3-100	RoHS

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Płyty montażowe, pokrywy i podstawy, uchwyty, prowadnice teleskopowe należy zamówić oddzielnie.

Wymiary h = wysokość bezbarwnego montażu = H?8.1 mm, b = szerokość bezbarwnego montażu = 403 mm.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE