

## Podstawa/cokół Novastar



Płyta podstawy do tylnych kanałów kablowych, które wycięte do prowadzenia kabli. Otwór pokryty jest plastikiem. Pasek szczotki akcesoriów może być wbudowany.

### CERTYFIKATY



### FUNKCJE

Obciążenie statyczne?nośność 400 kg.

Regulowane nóżki, wysokość 57 mm... 67 mm

St, 1.5 mm, RAL 7021

Kanały kablowe 110 x 76 mm

Łącznie z uziemieniem

## SPECYFIKACJE

<b>Wysokość:</b>	45mm
<b>Typ produktu:</b>	Szafa/podstawa stojaka
<b>Materiał:</b>	Stal

Table 1/2

Numer katalogowy	Szerokość	Głębokość	Liczba opakowań	Kolor	Kod koloru	Wykończenie
27230-072	553mm	800mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
27230-070	553mm	500mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
27230-080	1000mm	1000mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
27230-076	900mm	900mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
27230-071	553mm	600mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa

Table 2/2

Numer katalogowy	Typ
27230-072	Cokół podstawy
27230-070	Cokół podstawy
27230-080	Cokół podstawy
27230-076	Cokół podstawy
27230-071	Cokół podstawy

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Pasek szczotki należy zamówić oddzielnie.

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**