


Panel ochronny modułu wtykowego



Panele chronią lut lub część składową płytki drukowanej. Kodowanie z oddzielnym paskiem kodującym nie jest możliwe.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Nie jest możliwe wprowadzenie klucza/kodowania za pomocą oddzielnego paska kodowania

Złącza użytkowe zgodne z normą EN 60603 (DIN 41612): TYP KONSTRUKCJI B, C, D, F, H, R.

Stal nierdzewna, 0.8 mm

SPECYFIKACJE


Typ produktu: Pokrywa
Materiał: Stal nierdzewna

Table 1/1

Numer katalogowy	Liczba opakowań	Współpracuje z
20809-371	1	Strona komponentu
30809-571	1	Strona lutownicza

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

PCB jest przesunięta w prawo o jeden HP.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE