


PropacPRO Case Design Elements



Aby zindywidualizować projekt obudowy PropacPRO. Elementy zostaną przykręcone z tyłu ramy odlewu ciśnieniowego.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Aby zindywidualizować projekt obudowy

Dostępne w 3 formach i dwóch kolorach

SPECYFIKACJE

Materiał:	Aluminium
Wykończenie:	Anodyzowany
Współpracuje z:	Obudowy
Typ produktu:	Profil narożny
Rodzina produktów:	PropacPRO

Table 1/1

Numer katalogowy	Szerokość stojaka	Typ	Kod koloru	Kolor
20850-299	42HP	Okrągły	RAL 5007	Niebieski Brilliant
20850-196	42HP	Trójkąt	RAL 7035	Jasnoszary
20850-190	42HP	Kwadrat	RAL 7035	Jasnoszary
20850-315	42HP	Kwadrat	RAL 5007	Niebieski Brilliant

Numer katalogowy	Szerokość stojaka	Typ	Kod koloru	Kolor
20850-184	42HP	Okrągły	RAL 7035	Jasnoszary
20850-331	42HP	Trójkąt	RAL 5007	Niebieski Brilliant
20850-185	63HP	Okrągły	RAL 7035	Jasnoszary
20850-191	63HP	Kwadrat	RAL 7035	Jasnoszary
20850-197	63HP	Trójkąt	RAL 7035	Jasnoszary
20850-316	63HP	Kwadrat	RAL 5007	Niebieski Brilliant
20850-332	63HP	Trójkąt	RAL 5007	Niebieski Brilliant
20850-300	63HP	Okrągły	RAL 5007	Niebieski Brilliant
20850-192	84HP	Kwadrat	RAL 7035	Jasnoszary
20850-198	84HP	Trójkąt	RAL 7035	Jasnoszary
20850-186	84HP	Okrągły	RAL 7035	Jasnoszary
20850-317	84HP	Kwadrat	RAL 5007	Niebieski Brilliant
20850-333	84HP	Trójkąt	RAL 5007	Niebieski Brilliant
20850-301	84HP	Okrągły	RAL 5007	Niebieski Brilliant

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Rozmiar 28 HP i inne kolory dostępne na życzenie.

Nie można łączyć z przednią pokrywą silnika.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE