


Panel przedni PropacPRO, pełna szerokość, nieekranowany



Panel przedni, pełna szerokość dla PropacPRO Case montuje się na ramie etui.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Panel Al, 2.0 mm (84 HP 2.5 mm)

SPECYFIKACJE

Materiał:	Aluminium
Wykończenie:	Anodyzowany
Typ akcesorium:	Panel przedni
Typ produktu:	Panel przedni

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Szerokość stojaka	Liczba opakowań	Wykończenie z przodu	Wykończenie z tyłu	Obrabiane krawędzie
20850-136	3U	63HP	1	Anodyzowany	Anodyzowany	Nie
20850-158	6U	84HP	1	Anodyzowany	Przewodzące	Nie
20850-129	2U	63HP	1	Anodyzowany	Anodyzowany	Nie
20850-135	3U	42HP	1	Anodyzowany	Anodyzowany	Nie
20850-142	4U	42HP	1	Anodyzowany	Anodyzowany	Nie

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Szerokość stojaka	Liczba opakowań	Wykończenie z przodu	Wykończenie z tyłu	Obrabiane krawędzie
20850-143	4U	63HP	1	Anodyzowany	Anodyzowany	Nie
20850-130	2U	84HP	1	Anodyzowany	Anodyzowany	Nie
20850-144	4U	84HP	1	Anodyzowany	Anodyzowany	Nie
20850-134	3U	28HP	1	Anodyzowany	Anodyzowany	Nie
20850-128	2U	42HP	1	Anodyzowany	Anodyzowany	Nie
20850-137	3U	84HP	1	Anodyzowany	Anodyzowany	Nie

Table 2/2

Numer katalogowy	Głębokość	Wysokość	Szerokość
20850-136	2mm	128.5mm	345.4mm
20850-158	2.5mm	261.8mm	452mm
20850-129	2mm	84mm	345.4mm
20850-135	2mm	128.5mm	238.7mm
20850-142	2mm	172.9mm	238.7mm
20850-143	2mm	172.9mm	345.4mm
20850-130	2.5mm	84mm	452mm
20850-144	2.5mm	172.9mm	452mm
20850-134	2mm	128.5mm	167.6mm
20850-128	2mm	84mm	238.7mm
20850-137	2.5mm	128.5mm	452mm

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE