


Panel przedni zasilacza



Panel przedni do zasilacza kompatybilnego z nVent SCHROFF 19". Płaski panel przedni z pionowymi rowkami do taśm kontaktowych EMC ze stali nierdzewnej.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Panel przedni, Al, anodowany przedni, przewodzący tył, z pionowymi szczelinami do taśm kontaktowych EMC

SPECYFIKACJE

Typ akcesorium: Panel przedni

Table 1/2

Numer katalogowy	Materiał	Wykończenie z przodu	Wykończenie z tyłu	Obrabiane krawędzie	Wysokość stojaka	Wysokość
21005-439	Aluminium	Anodyzowany	Przewodzące	Nie	3U	128.4mm
21006-959	Aluminium	Anodyzowany	Przewodzące	Nie	3U	128.4mm
21005-478	Aluminium	Anodyzowany	Przewodzące	Nie	3U	128.4mm
31006-677	Aluminium	Anodyzowany	Przewodzące	Nie	3U	128.4mm
21005-477	Aluminium	Anodyzowany	Przewodzące	Nie	3U	128.4mm

Numer katalogowy	Materiał	Wykończenie z przodu	Wykończenie z tyłu	Obrabiane krawędzie	Wysokość stojaka	Wysokość
21006-954	Aluminium	Anodyzowany	Przewodzące	Nie	3U	128.4mm
21005-470	Aluminium	Anodyzowany	Przewodzące	Nie	3U	128.4mm
21006-955	Aluminium	Anodyzowany	Przewodzące	Nie	3U	128.4mm
21005-476	Aluminium	Anodyzowany	Przewodzące	Nie	3U	128.4mm
21006-945	Aluminium	Anodyzowany	Przewodzące	Nie	3U	128.4mm
21006-956	Aluminium	Anodyzowany	Przewodzące	Nie	3U	128.4mm
21005-474	Aluminium	Anodyzowany	Przewodzące	Nie	3U	128.4mm
21005-451	Aluminium	Anodyzowany	Przewodzące	Nie	3U	128.4mm
21006-957	Aluminium	Anodyzowany	Przewodzące	Nie	3U	128.4mm
21006-943	Aluminium	Anodyzowany	Przewodzące	Nie	3U	128.4mm
21005-475	Aluminium	Anodyzowany	Przewodzące	Nie	3U	128.4mm
21005-473	Aluminium	Anodyzowany	Przewodzące	Nie	3U	128.4mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Szerokość stojaka	Szerokość	Głębokość	Liczba opakowań	Wykończenie
21005-439	14HP	7078mm	2.5mm	1	Anodyzowany
21006-959	3HP	14.9mm	2.5mm	1	Anodyzowany
21005-478	14HP	70.78mm	2.5mm	1	Anodyzowany
31006-677	8HP	40.3mm	2.5mm	1	Anodyzowany
21005-477	10HP	50.46mm	2.5mm	1	Anodyzowany
21006-954	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodyzowany
21005-470	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodyzowany
21006-955	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodyzowany
21005-476	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodyzowany
21006-945	8HP	40.3mm	2.5mm	1	Anodyzowany
21006-956	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodyzowany
21005-474	14HP	7078mm	2.5mm	1	Anodyzowany
21005-451	10HP	50.46mm	2.5mm	1	Anodyzowany
21006-957	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodyzowany
21006-943	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodyzowany
21005-475	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodyzowany
21005-473	10HP	50.46mm	2.5mm	1	Anodyzowany

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE