

# Listwa gniazdowa, UTE



Modułowy, kompaktowy PDU z wieloma elementami funkcyjnymi. Dzięki aluminiowej obudowie 1U na 1U PDU można łatwo zintegrować w szafie serwerowej z gniazdami UTE.

## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

230 V, 16 A.

Zgodnie z NFC 61-303

Listwa gniazdowa z gniazdami UTE

Wysokość montażu 1U.

Montaż poziomy lub pionowy

Kabel połączeniowy 2 m, z wtyczką SCHUKO/UTE

Listwy gniazdowe można obracać we wszystkich czterech kierunkach (co 90°) podczas montażu

## SPECYFIKACJE

**Materiał:** Aluminium; Poliamid

**Kolor:** Szary

**Typ produktu:** Listwa gniazdowa

Table 1/2

Numer katalogowy	Typ gniazda	Liczba gniazd	Gniazda przełączane	Napięcie AC	Funkcja	Liczba opakowań
60110-226	UTE	12	Tak	230V		1

Numer katalogowy	Typ gniazda	Liczba gniazd	Gniazda przełączane	Napięcie AC	Funkcja	Liczba opakowań
60110-222	UTE	12	Nie	230V		1
60110-221	UTE	9	Nie	230V		1
60110-267	UTE	6	Nie	230V	Ochrona przed stanami przejściowymi, Filtr tłumienia zasilania	1
60110-223	UTE	15	Nie	230V		1
60110-224	UTE	19	Nie	230V		1
60110-225	UTE	8	Tak	230V		1
60110-231	UTE	6	Nie	230V	Zabezpieczenie przed prądem zwarciovym, Zabezpieczenie nadprądowe	1
60110-227	UTE	8	Nie	230V	Ochrona przed stanami przejściowymi	1
60110-228	UTE	6	Nie	230V	Zabezpieczenie nadprądowe	1
60110-220	UTE	4	Nie	230V		1
60110-230	UTE	6	Nie	230V	Zabezpieczenie przed prądem zwarciovym	1
60110-229	UTE	7	Nie	230V	Filtr tłumienia zasilania	1

Table 2/2

Numer katalogowy	Głębokość	Wykończenie	Długość
60110-226	44mm	Anodyzowany	947.5mm
60110-222	44mm	Anodyzowany	947.5mm
60110-221	44mm	Anodyzowany	438.5mm
60110-267	44mm	Anodyzowany	438.5mm
60110-223	44mm	Anodyzowany	1202mm
60110-224	44mm	Anodyzowany	1753mm
60110-225	44mm	Anodyzowany	438.5mm
60110-231	88mm	Anodyzowany	438.5mm
60110-227	44mm	Anodyzowany	438.5mm
60110-228	75mm	Anodyzowany	438.5mm

Numer katalogowy	Głębokość	Wykończenie	Długość
60110-220	44mm	Anodyzowany	210mm
60110-230	88mm	Anodyzowany	438.5mm
60110-229	44mm	Anodyzowany	438.5mm

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Wspornik do montażu pionowego należy zamówić oddzielnie.

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**