

# Styki sprężynowe do zagniatania

Styk sprężynowy do zagniatania może być stosowany razem ze złączami DIN typu D, stała rezystancja styku.



## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

Styk sprężynowy do zagniatania może być stosowany razem ze złączami DIN typu D.

Połączenie gazoszczelne i wolne od korozji

Stać rezystancja styku z jednolitą jakością zaciskania

## SPECYFIKACJE

**Współpracuje z:** Złącza

**Typ produktu:** Styk sprężynowy

Table 1/1

Numer katalogowy	Liczba opakowań	Typ połączenia
21100-293	50	Zagniatanie, 0.14 - 0.5 mm <sup>2</sup>
21100-294	50	Zagniatanie, 0.75 - 1.5 mm <sup>2</sup>

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może

spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**