

# Podstawa/cokół Varistar CP

Boki do montażu na podstawie/cokole Varistar CP



## FUNKCJE

Boki podstawy/cokołu, gładkie

## SPECYFIKACJE

**Typ produktu:** Szafa/podstawa stojaka

**Materiał:** Stal

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość	Głębokość	Liczba opakowań	Kolor	Kod koloru	Wykończenie
24630-077	100mm	600mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
24630-083	100mm	300mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
24630-043	200mm	1200mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
24630-078	100mm	800mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
24630-040	100mm	1200mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
24630-080	200mm	600mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
24630-042	200mm	1100mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
24630-081	200mm	800mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa

Numer katalogowy	Wysokość	Głębokość	Liczba opakowań	Kolor	Kod koloru	Wykończenie
24630-038	100mm	1000mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
24630-079	100mm	900mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
24630-084	200mm	300mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
24630-039	100mm	1100mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
24630-082	200mm	900mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
24630-041	200mm	1000mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa

Table 2/2

Numer katalogowy	Typ	Jednostka opakowania
24630-077	Strona cokołu	Para
24630-083	Strona cokołu	
24630-043	Strona cokołu	Para
24630-078	Strona cokołu	Para
24630-040	Strona cokołu	Para
24630-080	Strona cokołu	Para
24630-042	Strona cokołu	Para
24630-081	Strona cokołu	Para
24630-038	Strona cokołu	Para
24630-079	Strona cokołu	Para
24630-084	Strona cokołu	
24630-039	Strona cokołu	Para
24630-082	Strona cokołu	Para
24630-041	Strona cokołu	Para

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Proszę zamówić oddzielnie podstawę/cokół dla przodu/tyłu.

Nie może być używany w połączeniu z kółkami samonastawnymi

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa

instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**