

Podstawa/cokół Varistar CP

Cokół umożliwia funkcjonalne przechowywanie nadmiaru zespołów kabli i chroni dolną część szafki przed gryzoniami.



FUNKCJE

2 profile wspornikowe, z przodu i z tyłu

Nośność statyczna 1000 kg.

SPECYFIKACJE

Typ produktu: Szafa/podstawa stojaka

Materiał: Stal

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Liczba opakowań	Kolor	Kod koloru	Głębokość
24630-034	100mm	600mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	600mm
24630-037	200mm	800mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	
24630-067	200mm	800mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	
24630-066	200mm	600mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	
24630-036	200mm	600mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	
24630-064	100mm	600mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	
24630-065	100mm	800mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	
24630-035	100mm	800mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	

Table 2/2

Numer katalogowy	Wykończenie	Typ
24630-034	Powłoka proszkowa	Cokół podstawy, Perforowany
24630-037	Powłoka proszkowa	Cokół podstawy, Perforowany

Numer katalogowy	Wykończenie	Typ
24630-067	Powłoka proszkowa	Cokół podstawy, Bez powłoki ochronnej
24630-066	Powłoka proszkowa	Cokół podstawy, Bez powłoki ochronnej
24630-036	Powłoka proszkowa	Cokół podstawy, Perforowany
24630-064	Powłoka proszkowa	Cokół podstawy, Bez powłoki ochronnej
24630-065	Powłoka proszkowa	Cokół podstawy, Bez powłoki ochronnej
24630-035	Powłoka proszkowa	Cokół podstawy, Perforowany

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Boczne listwy ozdobne należy zamówić oddzielnie.

Nie może być używany w połączeniu z kółkami samonastawnymi

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE