


Element głębokości Varistar CP



Pozioma głębokość w głębokości szafki. Montowane bezpośrednio na ramie Varistar CP w celu zarządzania kablami, zwiększenia sztywności ramy i dodatkowych punktów mocowania.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Prowadzenie kabli ułatwione przy użyciu opasek kablowych i oczków kablowych, wymaganych dla półki wpuszczanej

St, 1.5 mm, wykończenie AlZn

SPECYFIKACJE

Wysokość:	135mm
Typ produktu:	Wspornik
Materiał:	Stal
Współpracuje z:	Varistar CP

Table 1/1

Numer katalogowy	Głębokość	Liczba opakowań	Wykończenie	Wysokość stojaka	Jednostka opakowania
23130-081	600mm	2	Cynkowane aluminium	3U	Para
23130-083	900mm	2	Cynkowane aluminium	3U	Para
23130-084	1000mm	2	Cynkowane aluminium	3U	Para
23130-364	1100mm	2	Cynkowane aluminium	3U	Para
23130-082	800mm	2	Cynkowane aluminium	3U	Para
23130-365	1200mm	2	Cynkowane aluminium	3U	Para

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE