

Cable Snap Clip



CARACTERÍSTICAS

Clip snaps on flange and cable snaps into clip

ESPECIFICAÇÕES

Acabamento: nVent CADDY Armour

Material: Spring Steel

Table 1/2


Número de catálogo	Espessura do flange (FT)	Diâmetro externo (OD)
SC2D	1.6 - 4.8 mm	12 - 14 mm
SC2A	1.6 - 4.8 mm	6 - 7 mm
SC2G	1.6 - 4.8 mm	25 - 32 mm
SC2E	1.6 - 4.8 mm	15 - 18 mm
SC2F	1.6 - 4.8 mm	19 - 24 mm
SC2B	1.6 - 4.8 mm	8 - 9 mm
SC2C	1.6 - 4.8 mm	10 - 11 mm
SC4F	4.8 - 7.1 mm	19 - 24 mm
SC4D	4.8 - 7.1 mm	12 - 14 mm
SC4E	4.8 - 7.1 mm	15 - 18 mm
SC4C	4.8 - 7.1 mm	10 - 11 mm
SC4B	4.8 - 7.1 mm	8 - 9 mm

Número de catálogo	Espessura do flange (FT)	Diâmetro externo (OD)
SC4G	4.8 - 7.1 mm	25 - 32 mm
SC4A	4.8 - 7.1 mm	6 - 7 mm
SC8A	7.9 - 12.7 mm	6 - 7 mm
SC8C	7.9 - 12.7 mm	10 - 11 mm
SC8E	7.9 - 12.7 mm	15 - 18 mm
SC8D	7.9 - 12.7 mm	12 - 14 mm
SC8F	7.9 - 12.7 mm	19 - 24 mm
SC8B	7.9 - 12.7 mm	8 - 9 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Espessura do flange (FT)	Diâmetro externo (OD)
SC8G	7.9 - 12.7 mm	25 - 32 mm

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

